



5 mm-es átfolyóegység NT3100 sc/NT3200 sc, Nitratax plus sc 5 mm, Uvas plus sc 5 mm szondák

Termékszám: LZX867
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül

Műszaki adatok

Anyag:	Mérőcella: PVC;
	Glands: PVDF;
	Mintacső: PVC;
	Csavarok: Rozsdamentes acél;
	Tömítések: EPDM
Fényút:	2 mm
Hossz:	333 mm
Kábel hossz:	10 m
Méret (MxSZxM):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Minta hőmérséklet:	2 - 40°C (35,6 - 104°F)
Mintaáram:	Min. 0,5 L/h
Mintabemenet:	Cső ID 4 mm/AD 6 mm
Mintatérfogat:	0,5 - 10 L
Működési hőmérséklet tartomány:	2 - 40 °C (minta hőmérséklet)
Nedvesített anyagok:	Mintacella: PVC;
	Tömítések: EPDM;
	Glands: PVDF;
	Mintacső: PVC
Nyomástartomány:	Nem túlnyomásos, nyitott csatorna
Súly:	3,6 kg