



9187 sc Klór-dioxid amperometriás elemző

Termékszám:

LXV434.99.00001 **Veszélyes**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 1 héten belül



Amperometriás klór-dioxid elemző: 9187 sc

Egycsatornás ipari elemző. A membrán lehetővé teszi a ClO₂ molekulák szelektív szórását. pH és hőmérséklet kompenzált. Mindent magába foglaló rendszer (vezérlő nélkül) panelre szerelve.

Az arany katód és az ezüst anód membránjai rögzítve vannak a tartó fedélhez, így a karbantartási idő egyszerűbb és rövidebb.

Szelektív membránt tartalmaz, mellyel elkerülhetőek a klórból eredő zavaró hatások

Stabil mérések az átfolyó cellának köszönhetően

Könnyen telepíthető, előrszerelt átfolyó rendszer

Minimális karbantartás az automatikus tisztításnak köszönhetően

Multi érzékelőkkel és multi paraméteres digitális vezérlőkkel kompatibilis

Műszaki adatok

Áramlás:	14 L/h (200 - 250 mL/perc) önszabályzott átfolyó cella
Borítás besorolás:	IP66 / NEMA 4X
Detektálási határ:	0,01 mg/L ClO ₂
Felszerelési mód:	Függőleges felületre szerelhető (panel, állvány, stb.)
Garancia:	24 hónap
Hőmérséklet kompenzáció:	Automatikus mintázás hőmérséklet tartomány
Interferenciák:	--
Kalibrációs intervallum:	2 hónap
Kalibrációs módszer:	Zero kalibrálás: elektromosan vagy ózonmentes vízzel Kalibrálás: laboratóriumi módszerek összehasonlítása on-line mintával
Karbantarási intervallum :	6 months for membrane and electrolyte (measurement cell)
Magasság:	270 mm
Mérési elv:	Amperometriás/Membrán (elektroda, membrán, elektrolit)
Mérési intervallum:	Folyamatos

Méréstartomány:	0 - 2 mg/L ClO ₂
Minta hőmérséklet:	2 - 45 °C
Mintabemenet:	0.25 " külső átmérő
Mintakimenet:	0.5 " belső átmérő
Működési hőmérséklet tartomány:	0 - 45 °C
Nyomástartomány:	0.1 - 2 bar áramlás cellában
Paraméter:	Klór-dioxid
Precizitás (RDS):	5 % vagy ±10 ppb ClO ₂ , mely nagyobb
Relatív páratartalom:	0 - 90 % nem lecsapódó
Standard deviation:	1.5 %
Súly:	6,5 kg
Szélesség:	250 mm
Tárolási feltételek:	-20 °C - 60 °C
Válaszidő :	90 % kevesebb, mint 90 másodperc

Szükséges tartozékok

- SC1000 kijelzőmodul (Item LXV402.99.00001)