



Sension+ EC5 Fejlesztett vezetőképesség terepi készlet, titán

Termékszám:

LPV3562.98.0002

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Komplett mobil mérőállomás.

Hordozható műszer robusztus titán vezetőképesség és hőmérséklet cellával. Problémás közeg alkalmazásokhoz.

A navigációs menürendszernek köszönhetően az általános elektrokémiai mérések gyorsak és egyszerűek. Úgy tervezték, hogy számos alkalmazáshoz használható, és tartalmazza mindazt, ami a tesztelés megkezdéséhez szükséges.

Egyszerű és gyors mérések.

Ergonómikus kialakítás egy kézzel történő használathoz.

Kalibráló csövek minimalizálják a standard fogyasztást.

Pontos és költséghatékony rendszer.

Műszaki adatok

Áram és USB működés:	Nem
Asztali:	Nem
Auto-puffer felismerés:	-
Barometrikus nyomás mérés:	-
Belső eredmény tároló kapacitás:	-
Bemenetek:	MP-5
Elem követelmény:	3 AA
Felbontás:	TDS: 1mg/L - 1g/L depending on range
Felhasználói felület nyelve:	-
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	-
Háttérfény:	Tartalmazza
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	Hőmérséklet érzékelővel Pt 1000, vagy billentyűzettel
Hőmérséklet mérés:	-20.0 - 150.0 °C
	(-4.0 - 302.0 °F)
Hőmérséklet pontosság:	0,2 °C (± 1 číslice)

Interfész: nyelvek:	Ikon alapú, nyelv nem szükséges
Járna-e hozzá szondák?:	5062 Electrode
Kalibrációs görbe kijelzés:	Dőlés és asszimetria lehetséges megjelenítése
Készlet?:	Igen
Kézikönyv nyelvek:	több, mint 20 nyelven elérhető
Kijelző:	Háttérvilágítású LCD, piktogramokkal
Kijelző típus:	128 x 64 pixel, egyidejű kiolvasások
Kimenet :	-
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	< 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Magasság (általános):	-
Measuring range:	-
Megfelelőségi igazolások:	CE.WEEE
Mérés módszer:	Auto stabilisation, continuous
Méret (MxSZxM):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Mintahőmérséklet:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Működési interfész:	Billentyűzet
mV felbontás:	-
Oldott oxigén felbontás:	-
Oldott oxigén kalibráció:	-
Oldott oxigén mérés:	-
Paraméter:	Vezetőképeség, TDS, sótartalom, ellenállás, hőmérséklet.
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH felbontás:	-
pH Measurement Range:	-
Pontosság:	TDS: ≤ 0,5 % (± 1 számjegy)
Precizitás (RDS):	Sótartalom: ≤ 0.5 % (± 1 számjegy)
Pressure compensation:	-
Salinity resolution:	Méréstartománytól függ
Sótartalom mérés:	5,85 - 311 g/L
Súly:	2,3 kg
Tartó IP besorolás:	IP67
TDS felbontás:	1 mg/L - 1 g/L
TDS mérés:	0 mg/L - 500 g/L
Típus:	EC5
Vezetőképeség felbontás:	Méréstartománytól függően
Vezetőképeség mérés:	1 µS/cm - 50 mS/cm (szonda tartomány)
Vezetőképeség mérés stabil leolvasáson:	Yes
Vezetőképeség mérés: hőmérséklet korrekció:	lineáris
Vezetőképeség pontosság:	≤ 0.5 % (± 1 számjegy) méréstartomány
Vízállóság:	IP67