



Digitális hosszabbító kábel, 10 m

Termékszám:	LZX849
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Műszaki adatok

Anyag:	Cu:
	AWG 22 - 19×0.15 mm
	AWG 26 - 18×0.10 mm
Átmérő, külső:	6.8 mm ± 0.3 mm
Hullám ellenállás:	ca. 95 Ω 1 kHz, AWG 22 pár
Huzal ellenállás:	max. 106 Ω/km AWG 22 20 °C-nál (hurok)
Huzal kódolás:	AWG 22:
	barna (+12 V DC)
	Fekete (közös áramkör)
	AWG 26:
	fehér (adat -)
	kék (adat+)
Kábel hossz:	10 m
Minimal bend radius:	7.5 × külső átmérő, rugalmas üzembe helyezés
Minimal bend radius 2:	5 × külső átmérő, fix üzembe helyezés
Működési hőmérséklet tartomány:	- 80 °C Fix felszerelés
Normál feszültség:	250 V Vpp
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185),
	RoHS-illesztés
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Szigetelés ellenállás:	≥ 20 MΩ × km 20 °C-nál
Teljes árnyékolás:	Cu-hálózat, ónozott
Tesztfeszültség:	1200 V Vrms

