



POCKET Colorimeter II Koloriméter, 500 nm

Termékszám: 5870050

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Javasolt cserék:

- LPV445.99.50110

Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

Robusztus és megbízható, hullámhossz-specifikus szűrős fotométer A felhasználó által programozható. Hordtáskában, reagensekkel, küvettákkal és kezelési utasítással

Generic POCKET Colorimeter II Instruments are intended for applications not included in standard analysis systems. They are available in a range of wavelengths appropriate for many custom calibrations. In addition to the factory absorbance calibration (0-2.5 A), the instruments offer two user-entered, two-point, linear calibrations, and provide a choice of either 0.00 to 2.55 or 0.0 to 99.0 for the display value.

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megbízható eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Borítás besorolás:	IP67 (elemtartó nélkül)
Detektor:	Szilíciumdetektor
Hullámhossz:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Hullámhossz pontosság:	Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik
Kijelző:	LCD, háttérvilágítás
Lamp Type:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Megfelelőségi igazolások:	CE
Méretek (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Mintacella fényút:	1 cm 25 mm
Paraméter:	Wavelength specific, 500 nm
Súly:	0,23 kg
Tesztetek száma:	Up to 18

A doboz tartalma

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.