



Be Right™



Pocket Pro vezetőképesség-mérő a felső méréstartományhoz (HR)

Termékszám: 9531500
HUF Ár (nettó): Elérhető
Elérhető

Törölje méréseiből a találgatást.

A Hach Pocket Pro és Pro+ műszerek pontos eredményeket biztosítanak, beépített diagnosztikai funkciókkal, cserélhető elemekkel és nagy, könnyen leolvasható LCD kijelzővel rendelkeznek.

Megbízható eredmények

Az egyszerű kalibrációs lépések kiküszöbölik a találgatást az érzékelő kalibrálásából, és optimális állapotban tartják azt.

Takarítson meg időt és pénzt

A könnyen cserélhető AAA elemek és a kényelmesen használható mintatartó megkönnyíti a karbantartást és a méréseket.

Könnyen használható

A nagy LCD kijelzőről könnyen leolvashatók az eredmények; a Pocket Pro⁺ modellek háttér-világítással rendelkeznek, így a fényviszonyoktól függetlenül használhatók.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	A csomag tartalma: műszer, 4 db AAA elem, pánt és rövid üzembe helyezési útmutató.
Accuracy:	2 % teljes skálára
Elem követelmény:	4 AAA
Felbontás:	0,01 mS/cm
Garancia:	24 hónap
Háttérfény:	Nem
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, spanyol
Mintatérfogat:	7 ml
Működési hőmérséklet tartomány:	0 - 50 °C
Paraméter:	HR vezetőképesség, hőmérséklet
Range:	0,0 - 19,99 mS/cm
Tartó IP besorolás:	IP67

A doboz tartalma

A csomag tartalma: műszer, 4 db AAA elem, pánt és rövid üzembe helyezési útmutató.

Product details pdf footer