



POCKET CLRMTR II MONOKLÓR-AMIN/SZABAD AMMÓNIA RENDSZER Pocket Colorimeter™ II teszt készlet

Termékszám:

5870026

Veszélyes

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.



Portable Colorimeter programmed for the determination of Monochloramine and free Ammonia, Indophenol Method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Az új Pocket Colorimeter™ II szűrős fotométer bárhol használható műszer. Kis súlyú elemes működtetésű, hosszabb ideig tartó helyszíni alkalmazásokhoz, vagy gyors helyszíni technológiai monitorozásra alkalmas. A műszer két csatornás mérésre képes. Mindegyik csatorna elfogadja a felhasználó által meghatározott kalibráló görbét. A kalibráláshoz legfeljebb 10 standard használható. A görbét az egyes alkalmazott standardok értékpontjait összekötő egyenes vonalszakaszokkal hozza létre. Lineáris vagy nemlineáris, pozitív vagy negatív meredekségű kalibrálásra van lehetőség. Ha a koloriméteren egy korábban felvett kalibráló görbe készült, a kalibráló görbe a billentyűzetről kézzel is bevihető. Legalább két adatpárra (koncentráció és abszorbancia) van szükség.

Egy paraméteres, bárhol használható fotométer

Kis súlyú elemes működtetésű, hosszabb ideig tartó helyszíni alkalmazásokhoz, vagy gyors helyszíni technológiai monitorozásra alkalmas. A mérések több fontos paraméterre két mérési tartományban végezhetők el.

Ivóvízre és szennyvízre az USEPA jóváhagyásával

A Pocket Colorimeter II zseb koloriméter egyszerűen használható, a laborműszerekhez hasonló pontosságú, megbízható eredményeket biztosít.

Gyárilag programozva

Minden Pocket Colorimeter II műszert több mint 35 paraméter egyikére előre beprogramozták. Ezek közül több EPA-jóváhagyású módszerekre alapul. Nincs szükség kézi kalibrálásra. Egyszerűen csak nullázza a műszert vakpróbával, tegye be a reagált mintát és olvassa le az eredményt.

Vízhatlan, kis súlyú, masszív

A Pocket Colorimeter II műszer elfér egy zsebben. Súlya mindössze 0,23 kg. A több éves, zavartalan működést elősegíti a masszív, ütésálló ház, mely megvédi az elektronikát és az optikát. IP67 besorolás: a Pocket Colorimeter II 30 percig 1 méter mélyen vízbe merítve is pontosan működik. A műszert úgy tervezték, hogy lebegjen a víz felszínén.

Háttérvilágítású kijelző, adatgyűjtés, tárolt adatok visszahívása

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók. A mérés időpontjával együtt rögzíti a tíz legutóbbi adatpontot. Nincs szükség kézi adatrögzítésre.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:

Monoklór-amin és szabad ammónia, Pocket Colorimeter II Reagens 50 db monoklór-amin és ammónia vizsgálatához Mintacellák Olló - (1), Főzőpohár, 50 ml - (1) Felváltja a 4670014 cikkszámú monoklór-amin/szabad ammónia zseb-kolorimétert. Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.

Borítás besorolás:

IP67

Detektor:	Szilíciumdetektor
Hullámhossz:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Hullámhossz pontosság:	Rögzített hullámhossz $\pm$ 2 nm a típus szerint változik
Kijelző:	LCD, háttérvilágítás
Lamp Type:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Megfelelőségi igazolások:	Európai CE-jelzés
Méréstartomány:	0.04 - 4.50 mg/L
Méréstartomány (2):	0,02 - 0,50 mg/L
Méretetek (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Mintacella fényút:	1 cm 25 mm
Módszer név:	Indofenol
Módszer száma:	10171
Műszer:	A PC II is a készlet része.
Paraméter:	Monoklór-amin és szabad ammónia
Smallest increment:	0.01
Súly:	0,23 kg
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	50 - 100 / 100 monoklór-amin vagy 50 szabad ammónia

A doboz tartalma

Monoklór-amin és szabad ammónia, Pocket Colorimeter II Reagensek 50 db monoklór-amin és ammónia vizsgálathoz Mintacellák Olló - (1), Főzőpohár, 50 ml - (1) Felváltja a 4670014 cikkszámú monoklór-amin/szabad ammónia zseb-kolorimétert. Minden Pocket Colorimeter II műszert használatra készen szállítunk, amely reagenskészletet (előre bemért, egységnyi reagens adagokat), masszív hordtáskát és kezelési utasítást tartalmaz.