



Intellical CDC401 laboratóriumi, grafit, négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda, 3 m-es kábel

Termékszám:	CDC40103
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Az Intellical CDC401 egy digitális, grafit, négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda hőmérséklet-érzékelővel. A hagyományos kivitel 3 vagy 1 méteres kábelrel kapható, és laboratóriumi használatra készült. A CDC401 szonda az elektromos vezetőképesség, a sótartalom, az ellenállás és az összes oldott szilárdanyag-tartalom (TDS) szennyvízben, ivóvízben való mérésére és általános vízminőségi alkalmazásokhoz ideális.

Az Intellical digitális szondák tökéletes nyomonkövethetőséget biztosítanak a vezetőképességi méréselőzményekben
Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorozatszámokat.

Az Intellical CDC401 digitális vezetőképesség-mérő szondák figyelmeztetik a felhasználót, amikor újrakalibrálásra van szükség
A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Az Intellical CDC401 digitális vezetőképesség-mérő szondák újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül helyezhetők át más mérőműszerbe
Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Intellical CDC401 laboratóriumi vezetőképesség-mérő cella, 3 m-es kábel, ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.
Accuracy:	Sótartalom: $\pm 0,1$, ± 1 számjegy
Elektróda típus:	Vezetőképesség-mérő szonda; Négyérintkezős – Grafit
Felbontás:	0,01/0,1 (legfeljebb 5 számjegy)
Garancia:	12 hónap
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	$\pm 0,3$ °C
Hőmérséklet tartomány:	-10–110 °C
Hossz:	184 mm
Kábel hossz:	3 m
Készlet?:	Nem
Méréstartomány:	Vezetőképesség: 0,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ –200 mS/cm TDS: 0,00 mg/L–50,0 g/L, mint NaCl Sótartalom: 0–42 ppt vagy ‰

	Ellenállás: 2,5 Ωcm–49 MΩcm
Method Type:	Mező: 4 pólus - grafit
Paraméter:	Vezetőkéesség
Product Kit:	Modell: CDC401
	Mellékelt tartozék: nincs
Sensor material:	Noryl
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	Négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda, grafit, k = 0,40 cm ⁻¹
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test requirements:	Szükséges paraméter: vezetőképesség
	Minimális mintamélység (mm): 45

A doboz tartalma

Intellical CDC401 laboratóriumi vezetőképesség-mérő cella, 3 m-es kábel, ellenőrzési tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.