



Sension+ Kombinált pH-elektroda (szennyezett minták)

Termékszám:	LZW5011T.97.002
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

pH-elektroda nyitott körkörös membránnal és szilárd elektrolittal. Automatikus hőmérséklet-kompenzálás Üveg ház Tartomány: 2-14 pH, 0-80 °C. 1 m kábel Asztali műszerhez

Az elektróda szennyvízhez, szennyezett mintákhoz, viszkózus mintákhoz és élelmiszerekhez alkalmas. A nyitott rekesz a membrán körül lehetővé teszi a mérést olyan közegekben is, amelyekben más elektródák nehézségekbe ütköznek.

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Műszaki adatok

Accuracy:	pH 0,02 a pH3 műszerrel
Anyag:	Érzékelő ház: üveg
Csatlakozó:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet érzékelő:	Pt 1000
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	130 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	2 - 14 pH
Méretek (ÁxH):	12 mm x 130 mm
Paraméter:	pH
Speciális tulajdonság:	Szilárd gél nagy szilárd tartalmú mintákhoz
Szenzor típus:	Üveg
Szonda illesztés:	Nyitott
Szondatípus:	Laboratóriumi
Termisztor:	Pt1000
Töltőoldat:	Nem tölthető szilárd polimer