



Sension+ Multi-érzékelő pH és vezetőképesség mérésére

Termékszám: LZW5059.97.0002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Multi-érzékelő pH (0-14), vezetőképesség (25-30000 μ S/cm), TDS és hőmérséklet (0-80 °C) mérésére Automatikus hőmérséklet-kompenzálás
A kábel hossza 1,5 m. Kifejezetten a SENSION+ MM150 multimérőhöz

Polikarbonát házzal, gélelektrolittal és kerámia membránnal

A felhelyezhető kalibráló csövek becsavarhatók az elektróda fogantyújába (csak 2 ml puffer vagy standard). A tárolási védelem megakadályozza a törést és elkerüli a membrán túlnyomását.

Pontos

Egyszerű használat

Robusztus és tartós

Műszaki adatok

Accuracy:	Az MM150 műszerrel pH 0,02
Anyag:	Érzékelő ház: Polikarbonát
Csatlakozó:	Sension+ MP8
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	85 mm
Kábel hossz:	1.5 m
Méréstartomány:	Vezetőképesség: 20 μ S/cm - 200 mS/cm
Méréstartomány (2):	pH: 0 - 14 pH
Méretek (ÁxH):	12 mm x 85 mm
Paraméter:	pH, Conductivity
Speciális tulajdonság:	pH, vezetőképesség
Szenzor típus:	pH: Üveg
	Vezetőképesség: Platina
Szonda illesztés:	Kerámia
Szondatípus:	Hordozható kombinált pH, vezetőképesség
Termisztor:	Pt1000

Típus:	Hordozható
Töltőoldat:	Nem tölthető gél