



SC sensor cable, 100 m

Termékszám:

LZY339

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Műszaki adatok

Anyag:

Cable: Cu:

AWG 22 - 19×0.15 mm

AWG 26 - 18×0.10 mm

Átmérő, külső:

6.8 mm ± 0.3 mm

Hullám ellenállás:

ca. 95 Ω at 1 kHz, AWG 22 pairs

Huzal ellenállás:

max. 106 Ω/km AWG 22 at 20 °C (loop)

Huzal kódolás:

AWG 22:

brown (+12 V DC)

black (circuit common)

AWG 26:

white (data -)

blue (data +)

Kábel hossz:

100 m

Minimal bend radius:

7.5 × outer diameter, flexible installation

Minimal bend radius 2:

5 × outer diameter, fixed installation

Működési hőmérséklet tartomány:

- 80 °C Fixed Installation

Normál feszültség:

250 V Vpp

Outside coat:

PUR (Elastoplan 1185),

RoHS-conformal

Shield attenuation:

≥ 55 dB

Szigetelés ellenállás:

≥ 20 MΩ × km at 20 °C

Teljes árnyékolás:

Cu- netting, tinned

Tesztfeszültség:

1200 V Vrms

