



Be Right™



Főzőpohár elektródák/érzékelők kalibrálásához, szintelen, 30 mL-es, 80/csomag

Termékszám:

SM5010

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Szintelen, skálázott, 30 mL-es műanyag főzőpoharak. Gazdaságos választás: optimális mennyiségű puffer felhasználását segíti elő a kalibrálás lépései során; megakadályozza, hogy a kezelők túl nagy mennyiséget használjanak fel. Biztonságosan eldobható, nem okoz szennyeződést. pH-elektrodák és vezetőképesség-mérő cellák kalibrálásához is használható.