



High pressure hydrogen EC sensor, stainless steel, guard ring: platinum, o-ring: EPDM (200 bar)

Termékszám: 31240.01
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Sensor and manual.
Alkalmazás:	Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.
Anyag:	Corrosion rate
Áramlási sebesség:	O-Ring: EPDM
	Typical Flow Rate
	Membrane 2956A : 50 to 220 mL/min
	Membrane 2952A : 40 to 200 mL/min
	Membrane 2995A : 20 to 70 mL/min
	Membrane 29015A : 20 to 40 mL/min
Garancia:	24 hónap
Hőmérséklet tartomány:	Accurate from -5 - 50 °C (23 - 122 °F)
Környezeti hőmérséklet:	Resistant - temperature from -5 - 100 °C (23 - 212 °F)
Méréstartomány:	-5 - 100 °C (23 - 212 °F)
	Range at 25 °C Membrane 2956A : 0 - 75 ppb or 0 Pa - 5 kPa
	Membrane 2952A : 0 - 300 ppb or 0 Pa - 20 kPa
	Membrane 2995A : 0 - 3200 ppb or 0 Pa - 200 kPa
	Membrane 29015A : 0 ppb - 32 ppm or 0 - 2000 kPa
Minta: nyomás:	0 - 200 bar
Paraméter:	Hydrogen
Pontosság:	The greater of ±1% of reading, or ±1 ppb, or ±50 Pa (Membrane 2995A)
Precizitás (RDS):	The greater of ±1% of reading, or ±0.03 ppb, or ±1 Pa (Membrane 2956A)
Radiation resistance level:	Membrane 2956A : 2x10 ⁴ rad

Membrane 2952A : 10⁸ rad

Membrane 2995A : 10⁸ rad

Membrane 29015A : N/A

Speciális tulajdonság:

Silver guard ring

Súly:

140 to 700 grams, depending on the construction materia

Tanúsítványok:

2004/108/EC - EN 61326-1

Védettségi osztály:

IP68 / NEMA4

A doboz tartalma

Sensor and manual. Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.