



SC1500 vezérlő, 4 érzékelőcsatlakozó, 8 mA-es kimeneti érintkezők, 4 relé érintkező, 110 - 230 V AC, EU dugó, USB-modemdoboz

Termékszám:

LXV446.99.2R3M1

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 1 héten belül

Bízzon meg a vízminőség-elemzésben. Bármikor. Bárhol.

A Hach SC1500 többparaméteres univerzális vezérlő a legkorszerűbb moduláris jeladórendszer. Az SC1500 lehetővé teszi a kommunikációt a Mobile Sensor Management (MSM) megoldás számára. A Mobile Sensor Management a lényeges információkhoz való könnyű hozzáférést biztosítja, segíti a folyamatkezelést és a megelőző karbantartást.

Ez a berendezés csatlakozik a Claroshoz, a Hach innovatív Water Intelligence System rendszeréhez, és így lehetővé teszi a berendezések, adatok és folyamatok zökkenőmentes elérését és kezelését – bárhol, bármikor. A saját adatok terén nagyfokú magabiztosságot, a működés terén pedig még nagyobb hatékonyságot eredményez. A Claros kínálja lehetőségek teljes kihasználása érdekében válassza a Claros-kompatibilis berendezéseket.

Irányítás az egyértelmű érzékelőinformációk segítségével

Egyszerű karbantartási utasítások a tenyeréből vezérelve

Az üzemi és a laboratóriumi mérések összehangolása

WLAN, LAN vagy 3G/4G kapcsolat lehetősége

Műszaki adatok

Analóg kimenetek:	Négy 4 - 20 mA-es analóg kimenet minden analóg kimeneti kártyán, max. 500 Ω
	Vezetékméret: max. 1,5 mm ² (15 AWG)
Anyag:	Vezérlő: korrózióálló felületű fém, NEMA 4X/IP65 besorolás
	USB-doboz: ABS/polikarbonát, NEMA 4X/IP65 besorolás
Áram lehetőségek:	120 - 240 V AC/EU power cord
Biztosíték:	F1 és F2: M 3,5 A L, 250 V vagy T 3,15 A L, 250 V;
	F3 és F4: T 8 A H, 250 V
Érzékelő:	4 érzékelő
Garancia:	24 hónap
Hálózati kapcsolat:	Két Ethernet csatlakozó (10/100 Mbps), kapcsolási funkció, M12-es csatlakozó anya D-kódos csatlakozó
	Egy USB-csatlakozó USB-dobozban
Kimenet :	8 Outputs

Kommunikációs képességek:	External Modem
Méretetek:	USB doboz: 79,5 x 55,1 x 159,5 mm (3,13 x 2,17 x 6,28 hüvelyk)
Működési feltételek:	–20-tól 55 °C-ig, 95% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Relék:	4 relé
Sensor Connectors:	4 érzékelő
Súly:	Körülbelül 5 kg (konfigurációtól függően)
Szennyezési fok:	2
Szünet mód:	100 - 240 V AC $\pm$ 10 V AC, 50/60 Hz, maximum 1000 VA
Tanúsítványok:	cTUVus-megfelelőség, CE-megfelelőség, DIN EN 61326 túlfeszültség elleni védelem
Tárolási feltételek:	-20 - 70 °C
Tengerszint feletti magasság:	2000 m
Védettségi osztály:	I