



POLYMETRON 9611 sc Foszfát analízátor

Termékszám: 9611.KTO.PX.XXX

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Kevesebb karbantartás, kevesebb állásidő

Megbízható on-line foszfát analízátor, mellyel kritikus időt és erőfeszítést takaríthat meg. Kapható 1/2/4 csatornás kivitelben, mely tartalmazza a reagenskészletet a beüzemeléshez és akár 90 napos használathoz.

Az ipar egyetlen túlnyomásos reagens szállító rendszere megszünteti a szivattyúk használatát és azok gyakori karbantartását.

A nem tervezett leállások megelőzhetők a megelőző diagnosztikai rendszereknek köszönhetően, mint a Prognosys technológia, figyelmeztető LED-ek és jól látható figyelmeztető jelzések.

Az analízátor használható a felhasználó által készített vagy használatra kész gyári reagensekkel, melyek összetétele optimális pontosságot biztosítanak, színekódolt kupakkal vannak ellátva szivárgásmentes üvegben. Így nemcsak egyszerű a reagens csere, hanem biztonságos is. Az analízátor akár 90 napig működik 2 liter vegyszerrel (mindegyik fajtából).

A kézi minta beadás vagy levétel tulajdonság lehetővé teszi az analízátornak beadott kézi minták gyors analízisét vagy az analízátorból levett minták gyors ellenőrzését laborban.

Kevesebb karbantartási igény

Nincs állásidő

Felhasználó által meghatározott reagensek az egyedi igényeknek megfelelően

Folyamatos működés 90 napon keresztül

Könnyen ellenőrizhető labor műszerünkkel – nem veszteget időt találgatással

Műszaki adatok

Alkalmazás:	Pure water / Power
Áramellátási követelmények (feszültség):	100 - 240 V AC, 24 V DC
Áramellátási követelmények (Hz):	50/60 Hz
Borítás besorolás:	IP56 / NEMA 4X
Csatlakozó:	Minta vezeték és minta bypass leeresztő: 6 mm (¼-in.)
	Légtelenítő bemenet: 6 mm (¼-in.) Vegyszer és ház leeresztő: 9.5 mm (3/8-in.)
Csatornák száma:	1, 2, 4; programozható sorrend

Detektálási határ:	LR típus: 4 µg/L
	HR típus: 200 µg/L
Felszerelési mód:	Falra, panelre vagy asztalra szerelhető
Fényforrás:	Class 1M LED (light emitting diode) with a peak wavelength of 810 nm
Ismételhetőség:	LR model: ±1%
	HR model: ±500 µg/L or ±5% of reading, whichever is greater
Kézi minta:	Grab Sample In and Grab Sample Out capability
Kézikönyv nyelvek:	English
	French
	Spanish
	B.Portuguese
	Chinese
	Japanese
	Korean
	Thai
	German
	Italian
	C.Portuguese
	Czech
	Danish
	Dutch
	Polish
	Swedish
	Finnish
	Bulgarian
	Hungarian
	Romanian
	Lithuanian
	Russian
	Turkish
	Slovak
	Slovenian
	Croatian
	Greek

	Estonian
Kimenet :	4 - 20 mA
Mérési elv:	Colorimetric
Méréstartomány:	LR típus: 4 - 5000 µg/L mint PO4; HR típus: 200 - 50'000 µg/L mint PO4
Méreték (MxSZxM):	804 mm x 452 mm x 360 mm
Minta hőmérséklet:	5 - 50 °C
Minta: nyomás:	0,14 - 6 bar (előre beállított nyomásszabályzó)
Mintaáram:	55 - 300 mL/perc
Működési hőmérséklet tartomány:	5 - 45 °C
Működési páratartalom:	5 - 95 % nem lecsapódó (csak beltéri használatkor)
Precizitás (RDS):	LR típus: ±4 µg/L vagy ±4% a leolvasott értékre vonatkoztatva, amelyik nagyobb; HR típus: ±500 µg/L vagy ±5% a leolvasott értékre vonatkoztatva, amelyik nagyobb (Hach reagensekkel tesztelve)
Reagens igény:	2 L összes reagens 90 nap, 15 perces ciklusidő mellett
Relék:	4 relé kimenet; típus: SPDT relé, az összes névleges 5 A rezisztív, 240 VAC maximum
Riasztás:	4 relé kimenet; típus: SPDT relé, az összes névleges 5 A rezisztív, 240 VAC maximum
Súly:	Csatlakozás: 18 -14 AWG kábel, 18 AWG sodrott ajánlott 20 kg reagentek és standardok nélkül, 36,3 kg reagentekkel
Szennyezési fok:	2/II
Tanúsítványok:	CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000) KC (EN 61326-1: 2006) C-tick (EN 61326-1: 2006) cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)
Tárolási feltételek:	-20 - 60 °C
Válaszidő :	Általában, 9 perc 25 °C-nál (77 °F); változik a hőmérséklettel
Védettségi osztály:	I
Vezérlő kompatibilitás:	SC200, SC1000