



SC4200c Claros csatlakozó, 3G/4G Európa, csatlakozó nélkül, 1 digitális érzékelőhöz

Termékszám: LXV524.99.030A0
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül

Javítsa a vezérlő teljesítményét a távoli hozzáférés segítségével

Csatlakoztassa meglévő Hach SC200 vagy SC1000 készülékét, hogy bárhol és bármikor hozzáférjen az online rendszeradatokhoz.

Biztosítsa a műszer pontosságát

A csatlakoztatott eszközökön elérhető, lépésről lépésre történő utasítások segítségével biztosítható, hogy a kezelők megfelelően végezzék el a karbantartást, egyszerűsítve a képzést, minimalizálva az állásidőt és biztosítva a pontos műszerteljesítményt.

Távoli nyomon követés

A mérések és a műszerek folyamatos távoli elérése lehetővé teszi az üzemek és a folyamatok nyomon követésének rögzítését a nap minden percében.

Feltételeken alapuló karbantartás

Optimalizálja a karbantartási ütemtervét, és kezelje a valós igényeknek megfelelően a műszereket az előrejelző diagnosztikai szoftverrel, amely folyamatosan figyeli a műszerek állapotát.

Műszaki adatok

Analóg kimenetek: funkcionális mód:	Lineáris, PID
Anyag:	Polikarbonát, alumínium (porfesték-bevonatos), rozsdamentes acél
Áramellátási követelmények (feszültség):	100 - 240 V AC
Áramellátási követelmények (Hz):	50/60 Hz
Borítás besorolás:	NEMA 4X / IP66 fém ház, korrózióálló kivitelben
Cellular:	3G/4G EU
Felszerelési mód:	Falra, oszlopra vagy panelre rögzítés
Garancia:	24 hónap
Hálózati kapcsolat:	LAN-os változat: 2 Ethernet csatlakozó (10/100 Mbps), kapcsolási funkció, M12-es D-kódos anya csatlakozó. Mobilinternetes változat: SIM-kártya-tartó (3G/4G).
Installation category:	A csatlakozás típusa függ a vezérlő konfigurációjától. Kategória II
Kézikönyv nyelvek:	Angol, dán, francia, holland, német, olasz, spanyol
Kijelző:	Semmi

Kommunikációs képességek:	Profibus DPV1 card
Kompatibilis hálózati technológiák:	GSM 3G/4G (pl. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone stb.)
	Külső CDMA (pl. Verizon)
Kompatibilis műszer:	Ammónia: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Nitrát: Nitratex sc, N-ISE sc, Nitratex clear/eco/plus sc
	Foszfát: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Szerves anyagok: Uvas sc
	pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc
	Vezetőképeség: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ózon: 9185sc
	Oldott oxigén: LDO 2 sc
	Klór: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Klór-dioxid: 9187sc
	Lebegőanyagok: Solitax sc, TSS sc
	Iszapszint: Sonatax sc
	Zavarosság: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Leírás:	Mikroprocesszor és menürendszer által vezérelt átjáró, amely csatlakozik az SC200 vagy SC1000 készülékhez
Megfelelőségi igazolások:	CE-jóváhagyás (az összes érzékelőtípussal). Az ETL felsorolásában szerepel az általános helyszíneken történő használat céljára, az UL és CSA biztonsági szabványok szerint (az összes érzékelőtípussal).
	Néhány felsorolt váltóáramú modell általános biztonsági helyszíneken használható az Underwriters Laboratories UL és CSA biztonsági szabványai szerint (az összes érzékelőtípussal).
Mérések:	Egy csatlakozás az SC vezérlőhöz
Méretek:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 hüvelyk)
Működési hőmérséklet tartomány:	LAN-os változat: -20 és 60 °C között
	Mobilinternetes változat: -20 és 55 °C között
Plug:	No
Relay: Operational mode:	Elsődleges vagy másodlagos mérés, számított érték (csak a kétcsatornás esetében) vagy időzítő
Relék:	Nagyfeszültség:
	Két relé (SPDT);
	Maximális kapcsolási feszültség: 250 V AC
	Maximális kapcsolási áramerősség: 5 A (csak ohmos fogyasztó)
	Maximális kapcsolási áram: 1250 V A, 125 W (csak ohmos fogyasztó)
	Vezetékméret: 0,75 és 2,5 mm ² között (18-tól 12 AWG-ig)
	Kisfeszültség:

	Négy relé mindegyik kisfeszültségű relémodulon
Súly:	1,7 kg (csak a vezérlő, modulok nélkül)
Szennyezési fok:	2
Tárolási feltételek:	–20-tól 70 °C-ig, 0 - 95%-os relatív páratartalom, lecsapódás nélküli
Tengerszint feletti magasság:	Legfeljebb 2000 m
USB csatlakozó:	Az adatok letöltéséhez, valamint a szoftverfrissítésekhez használatos. A vezérlő körülbelül 20 000 adatpontot rögzít minden csatlakoztatott érzékelőhöz.
Védettségi osztály:	I, a védő földelésre kapcsolva
Vezeték nyitás:	½ hüvelykes NPT vezetékcső