



HQ1140 hordozható dedikált vezetőképesség-/TDS-mérő, elektróda nélkül

Termékszám: LEV015.98.1140A
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható

A hordozható mérőeszközök robusztus és intuitív választéka segít a jelentések biztos elkészítésében és az adatok kezelésében.

A HQ sorozat olyan vízminőségi szakembereknek készült, akik elektrokémiai elemzést kívánnak végezni helyszíni és laboratóriumi környezetekben. Új, hordozható platformunk segítségével intuitív, pontos méréseket végezhet, adatokat kezelhet, és könnyen áttekintheti az eredményeket, ugyanakkor az erős eszköz IP67 besorolással is rendelkezik.

Igazán strapabíró, a helyszíni megpróbáltatásokat tűrő megoldás, amely a működésről a képernyőn vizuális, lépésenkénti útmutatással szolgál, hogy a felhasználók biztosan kezelhessék a jelentéskészítést és az eredményeket. Az alapszintű felhasználói felületekkel bár rendelkező, de az adatokhoz körülményes hozzáférést nyújtó egyéb helyszíni mérőeszközöktől eltérően a HQ sorozat biztosítja, egyszerűsíti és felgyorsítja a teljes mérési folyamatot a helyszíni felhasználók számára.

4 típus közül választhat, amelyekbe beletartozik a hárombemenetes HQ4000 sorozat, a kétbemenetes HQ2000 sorozat, illetve az egybemenetes HQ1000 sorozat is. Ezek a mérőeszközök sokféle mérést tesznek lehetővé, így nincs szükség egyszerre több berendezésre.

A sikeres kalibráció elvégzése még sosem volt ennyire egyszerű

A legtöbb mérési probléma a helytelen kalibrálási eljárásokból ered. Az illusztrált, lépésről lépésre történő, képernyőn megjelenített kalibrálási és hibaelhárítási folyamatainkkal a vízminőségi szakemberek minden alkalommal sikert érhetnek el.

Végezze el napi tevékenységét mindössze néhány kattintással!

Akár a létesítményében, akár a helyszínen dolgozik, a Hach[®] HQ sorozatú hordozható mérőeszköz biztosítja az adatok biztonságos átvitelét USB.

Érzékelők, amelyek bármely alkalmazáshoz illenek

A HQ sorozathoz használható szabványos laboratóriumi és strapabíró Intellical okosérzékelőket kínálunk, amelyek segítségével számos paramétert mérhet, köztük az összes oldott szilárd anyagot (TDS), az optikai oldott oxigént (DO), a biokémiai oxigénigényt (BOD), a hőmérsékletet, a vezetőképességet és a pH-értéket. Az Intellical okosszondákat a HQ mérőeszközök automatikusan felismerik, azok a hibák minimalizálása és a beállítási idő csökkentése érdekében megőrzik a kalibrálási előzményeket és a módszerbeállításokat. A kiváló pontosságot és gyors válaszidőt azért tudják biztosítani – még a nagy kihívást jelentő mintákkal és működési környezetekben való mérésakor is –, mert már bevált technológiával működnek.

Biztos lehet benne: a Hach szolgáltatásaihoz és támogatásához bármikor fordulhat

Műszaki ügyfélszolgálatunk, helyszíni szervizszakembereink és központi szervizcsapataink több mint 80 évre visszatekintő elektrokémiai szakértelemmel rendelkeznek, és együttműködnek, hogy a lehető legmagasabb szintre emeljék az eszközök rendelkezésre állását, az adatintegritást, a működési stabilitást, emellett csökkentsék a megfelelési kockázatot. Soha ne érezze magát egyedül, ha támogatásra van szüksége.

A doboz tartalma:	HQ1140 hordozható EC-/TDS-mérő, 1 csatornás, kézikönyvekkel, lítium-ion akkumulátorokkal, EU-s USB-töltővel és -kábelrel.
Adat export:	USB-kapcsolat számítógéphez vagy USB-eszközhöz (az illető eszköz tárhelykapacitásának mértékéig).
Adattárolás:	Automatikus működés gombnyomásos leolvasás („Press to Read”) és Intervallum üzemmódban. Kézi működés Folyamatos leolvasás üzemmódban.
Adattárolás/memória:	5 000 adatpont
Auto-puffer felismerés:	Igen
Bemenetek:	1
Borítás besorolás:	IP67 (beszerelt akkumulátortartó rekesszel)
Felhasználói felület nyelve:	Angol, kínai - egyszerűsített, spanyol, francia, német, olasz, japán, török, holland, portugál (PT & BR), koreai, dán, svéd, lengyel, norvég, magyar, görög, finn, cseh, román, horvát, bolgár, szlovák, litván, észt, szlovén, orosz
Garancia:	24 hónap
GLP jellemzők:	Dátum; Idő; Mintaazonosító; Kezelői azonosító, Kalibrálás
Háttérfény:	Igen
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	A pH automatikus hőmérséklet-kompenzációja
Hőmérséklet mérés:	°C vagy °F
ISE direkt mérés:	Nem
ISE elektróda kalibráció:	Nem
Járna-e hozzá szondák?:	None
Kalibrációs intervallum/emlékeztető/riasztás:	Ki, 2 órától 7 napig választható
Készlet?:	Meter only
Kiegészítőket tartalmazza:	USB töltő, tápkábel és kapcsok
Kijelző:	Egyszerre akár 3 paraméter, a HQ modellel függően
Kijelző típus:	536x336 Mono-TFT
Kijelző zár funkció:	Folyamatos/automatikus stabilizáció („Leolvasáshoz nyomja meg”)/időközönként
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 60 °C
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	90% (nem lecsapódó)
Mérés módszer:	Szonda-specifikus programozott módszerbeállítások
Méret (MxSZxM):	63 mm x 97 mm x 220 mm
Működési hibaüzenet:	A megjelenő szöveges hibaüzenetek törlése
Működési interfész:	Soft Touch billentyűzet
Műszer:	Hordozható
mV mérés :	Nem
mV mérés stabil leolvasásnál:	Nem
Paraméter:	Vezetőképesség/összes oldott szilárd anyag (TDS)
Region:	EU
Salinity resolution:	0,01 ppt (‰)
Sensor A:	Semmi
Sensor B:	Semmi
Sensor C:	Semmi
Sótartalom mérés:	0 - 42 (ppt) (‰)
Súly:	519 g (csak a mérőeszköz)
Szondatípus:	Intellical Standard Laboratory vagy Rugged Field

Szünet mód:	Újratölthető lítium-ion akkumulátor, 18650 (belső)
	II. osztály, USB-adapter: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz bemenet; 5 V DC 2 A USB-adapter kimeneten (külső)
Tanúsítványok:	CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL-hitelesítés: US DOE/ NRCan energiahatékonyság, RoHS
Tárolási feltételek:	- 20 - 60 °C, max. 90%-os relatív páratartalom (kondenzáció nélküli)
TDS felbontás:	0,01 mg/L-től 0,1 g/L-ig mérési tartományonként
TDS mérés:	0,00 mg/L - 50,0 g/L NaCl
Típus:	HQ1140 EC/TDS/1 csatornás
Type of measurement:	Helyszíni mérések
Védettségi osztály:	IEC III. Osztály (SELV (leválasztott/biztonsági kisfeszültségű); külső

A doboz tartalma

HQ1140 hordozható EC-/TDS-mérő, 1 csatornás, kézikönyvekkel, lítium-ion akkumulátorokkal, EU-s USB-töltővel és -kábellel.

Szükséges tartozékok

- Intellical CDC401 laboratóriumi, grafit, négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda, 1 m-es kábel (Item CDC40101)
- Intellical CDC401 terepi, grafit, négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda, 5 m-es kábel (Item CDC40105)
- Intellical CDC401 laboratóriumi, grafit, négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda, 3 m-es kábel (Item CDC40103)
- Intellical CDC401 terepi, grafit, négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda, 10 m-es kábel (Item CDC40110)