



CPVC Immersion Mount Assembly

Termékszám:	MH432G
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Each immersion hardware includes a 1/2-inch diameter x 1.2 m long pipe, 1/2 x 3/4-inch NPT coupling, and plastic pipe-mount junction box with terminal strip. Used for 3700-series and PC/RC series sensors.

Műszaki adatok

Anyag:	CPVC
Átmérő:	12.7 mm
Hossz:	1219 mm
Különleges jegyzet:	Composition: Pipe, 1/2" / 3/4" NPT adapter coupling, plastic pipe-mount junction box with terminal strip