



Be Right™



High Output Airblast, 230 V

Termékszám: 6860103.99.0001

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Javasolt cserék:

- 6860100.99.0002

Automatikus tisztítórendszer AN-ISE sc, AISE sc, NISE sc és LDO sc rendszerekhez

Műszaki adatok

Áramellátási követelmények (feszültség):	230 V AC
Áramellátási követelmények (Hz):	50 Hz
Áramlás:	1 m ³ /h kimenő légáram a kompresszorkimenetnél
Biztosíték besorolás:	250 V és 5 A, vezérlőrelé
Borítás besorolás:	IP66 / NEMA 4X
Magasság:	kompresszor
Max. működési ciklus:	15 percenként 60 másodperc
Mérési elv:	Megadott érzékelőkhöz csatlakoztatható nagy teljesítményű légfúvó rendszer a biotermelődés és az egyéb szennyeződések visszaszorításához
Méretetek (MxSZxM):	370 mm x 320 mm x 200 mm
Működési hőmérséklet tartomány:	-20 - 50 °C, 0 - 95% relatív páratartalom mellett (nem lecsapódó)
Nyomástartomány:	2,76 bar kimenő légnyomás a kompresszorkimenetnél
Súly:	10,7 kg, kompresszor
Szélesség:	kompresszor
Tárolási feltételek:	-20–70 °C; 95% relatív páratartalom