



Digital extension cable for SC sensors, 0.35 m

Termékszám:	LZX847
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Műszaki adatok

Anyag:	Cable: Cu:
	AWG 22 - 19×0.15 mm
	AWG 26 - 18×0.10 mm
Átmérő, külső:	6.8 mm ± 0.3 mm
Hullám ellenállás:	ca. 95 Ω at 1 kHz, AWG 22 pairs
Huzal ellenállás:	max. 260 Ω/km AWG 26 at 20 °C (loop)
Huzal kódolás:	AWG 22:
	brown (+12 V DC)
	Black (circuit common)
	AWG 26:
	white (data -)
	blue (data +)
Kábel hossz:	0.35 m
Minimal bend radius:	7.5 × outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 × outer diameter, fixed installation
Működési hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C Fixed Installation
Normál feszültség:	250 V V _{pp}
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185),
	RoHS-conformal
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Szigetelés ellenállás:	≥ 20 MΩ × km at 20 °C
Teljes árnyékolás:	Cu netting, tinned
Tesztfeszültség:	750 V V _{rms}

wire/shield