



Acidification/Cleaning Unit for Amperometric Sensors

Termékszám: LZY051
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Kiegészítő az összes amperometriás szenzorhoz. pH beállításhoz és tisztításhoz használható. Teljesen programozható.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Acidification Unit, Carboy, 1 M digital extension cable, Tubing Kit, and Instructions.
Anyag:	PEHD (nagy sűrűségű polietilén)
Áramellátási követelmények (feszültség):	12 V DC
Áramlás:	Min 0.24, max. 1 mL/min
Biztosíték besorolás:	T, 250 mA, 250V
Depth panel:	107 mm
Folyamat csatlakozás:	0.125 " NPT (cső fittingekhez)
Garancia:	24 hónap
Height (panel):	270 mm
Kábel hossz:	1 m digitális
Különleges jegyzet:	Összetevői: • Panel szivattyúval, ki/be kapcsoló, és kábelház • Gumi lezáró dugó • Váltó feszültség akadályozó sc100-hoz Cső készlet: • Pumpacső, magas folyású, 1.52 mm, cső fitting-el • Pumpacső, alacsony folyású, 0.76 mm, cső fitting-el • Tygon cső, 1/16 in. • Fittingek, 1/16 in. cső
Térfogat:	10 L vegyszer nincs szállítva
Width:	250 mm

A doboz tartalma

Acidification Unit, Carboy, 1 M digital extension cable, Tubing Kit, and Instructions.