



Sension+ MM150 Hordozható multimérő készlet pH, ORP & vezetőképesség

Termékszám:

LPV4048.98.0002

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Többparaméteres rendszer, egyidejű mérés.

Készlet tartalmaz multi mérőt és multi érzékelőt 5048 pH, ORP, vezetőképesség és hőmérséklet, hordtáska és kiegészítők.

A navigációs menürendszernek köszönhetően az általános elektrokémiai mérések gyorsak és egyszerűek. Úgy tervezték, hogy számos alkalmazáshoz használható, és tartalmazza mindazt, ami a tesztelés megkezdéséhez szükséges.

Egyszerű és gyors mérések.

Komplett mobil mérőállomás.

Kalibráló csövek minimalizálják a standard fogyasztást.

Pontos és költséghatékony rendszer.

Műszaki adatok

Áram és USB működés:	Nem
Asztali:	Nem
Auto-puffer felismerés:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.11
Barometrikus nyomás mérés:	-
Belső eredmény tároló kapacitás:	-
Bemenetek:	MP-8
Elem követelmény:	3 AA
Felbontás:	ORP: 1 mV
Felhasználói felület nyelve:	-
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	-
Háttérfény:	Tartalmazza
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	Hőmérséklet érzékelővel Pt 1000, vagy billentyűzettel
Hőmérséklet mérés:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Hőmérséklet pontosság:	0,2 °C (± 1 číslice)
Interfész: nyelvek:	Ikon alapú, nyelv nem szükséges

Járnak-e hozzá szondák?:	5048 Electrode
Kalibrációs görbe kijelzés:	Dőlés és asszimetria lehetséges megjelenítése
Készlet?:	Igen
Kézikönyv nyelvek:	több, mint 20 nyelven elérhető
Kijelző:	Háttérvilágítású LCD, piktogramokkal
Kijelző típus:	128 x 64 pixel, egyidejű kiolvasások
Kimenet :	-
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	< 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Magasság (általános):	-
Measuring range:	± 1999 mV
Megfelelőségi igazolások:	CE.WEEE
Mérés módszer:	Auto stabilisation, continuous
Méretek (MxSZxM):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Mintahőmérséklet:	pH, ORP, vezetőképesség, hőmérséklet
Működési interfész:	Billentyűzet
mV felbontás:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Oldott oxigén felbontás:	-
Oldott oxigén kalibráció:	-
Oldott oxigén mérés:	-
Paraméter:	pH, mV, ORP/Redox, vezetőképesség, TDS, hőmérséklet.
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 számjegy)
pH Electrode calibration:	1 - 3 ponts kalibráció
pH felbontás:	0.01 pH
pH Measurement Range:	-2 000 19.99 pH
Pontosság:	TDS: ≤ (± 1 számjegy)
Precizitás (RDS):	ORP: ±1 mV
Pressure compensation:	-
Salinity resolution:	Méréstartománytól függ
Sótartalom mérés:	-
Súly:	0,3 kg
Tartó IP besorolás:	IP67
TDS felbontás:	1 mg/L - 1 g/L
TDS mérés:	0 mg/L - 500 g/L
Típus:	MM150
Vezetőképesség felbontás:	Méréstartománytól függően
Vezetőképesség mérés:	1 µS/cm - 30 mS/cm (szonda tartomány)
Vezetőképesség mérés stabil leolvasáson:	Yes
Vezetőképesség mérés: hőmérséklet korrekció:	Linear
Vezetőképesség pontosság:	≤ 0.5 % (± 1 számjegy) méréstartomány
Vízállóság:	IP67