



Polymetron 8362 Ultratiszta pH érzékelők

Termékszám:	6178002
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Egyszerű beépítés. Egyszerű kezelés.

Komplett vízanalitikai rendszer szerves része az energiaipar számára. A Hach széles termékkínálatot biztosít, mely rugalmas megoldásokkal elégíti ki az ügyfelek egyedi igényeit. A Hach átfogó rendszereivel időt, tervezést, felszerelést, továbbképzést, karbantartást takarít meg.

A mintaáramlási panel kivitel ezzel a kompakt érzékelővel kevesebb helyet foglal.

Az önnyomású elektródákkal és a platina RTD hőmérséklet érzékelővel maximális pontosságot biztosít.

Az önnyomású elektródák használatra készek és gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást.

Az elkalibrálódás (drift) csökkentése kevésbé modern szondák esetén.

A kompakt kialakításnak köszönhetően kisebb helyen is elfér.

Műszaki adatok

Áramlási sebesség:	100 - 300 mL/perc
Garancia:	24 hónap
Hőmérséklet érzékelő:	Pt100
Hőmérséklet pontosság:	0,1°C között 0 - 80 °C
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Ismételhetőség:	0,01 pH 25 °C-nál (állandó áramlás)
Kábel hossz:	7.7 m (25 láb), szállított
Méréstartományok pH:	2 - 12 pH at 0 - 80°C
Méret (MxSZxM):	305 mm x 384 mm x 166 mm
Működési hőmérséklet tartomány:	0 - 60 °C
Működési nyomás:	4 bar maximum at 25 °C
Működési páratartalom:	0 - 100 % nem lecsapódó
Paraméter:	pH
pH Accuracy:	± 0,01 pH
Súly:	3,6 kg
Tartalom:	316 rozsdamentes acél hátlapú panel pH vagy ORP érzékelővel, áramlásmérő, csatlakozó doboz, hőmérséklet szonda:Pt100