



12,85 mS/cm CRM tanúsított referenciaanyag, OIML vezetőképesség standardoldat, KCl 0,1 D, 500 mL

Termékszám:	S51M002
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Az EN ISO 17034 szabványnak megfelelő CRM tanúsított referenciaanyag

A DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) szabványnak megfelelő, elemzési tanúsítvánnyal* rendelkező tanúsított CRM vezetőképességi standardoldat referenciaanyag pontos vezetőképességi értékek jelentését teszi lehetővé. A légmentes alumíniumtasakos csomagolás garantálja az eltarthatósági időt. 0,1 demal kálium-klorid (KCl) Vezetőképesség: 12,85 mS/cm $\pm 0,35\%$ 25 °C-on, 500 mL-es palack.

* A www.hach.com/CoA weboldalról tölthető le.

Akkreditált referenciaanyag-gyártó

A Hach a német DAkkS akkreditációs hatóság általi akkreditációval rendelkezik, mint bejegyzett referenciaanyag-gyártó, a DIN EN ISO 17034:2017 szabványnak megfelelően. A Hach kalibrációs laboratóriuma Berlinben található, és a DIN EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak megfelelően be van jegyezve.

Teljesen visszakövethető standardok

Egy akkreditált referenciaanyag-gyártó által készített standardok használatával teljesen megbízhatunk a követhetőségi láncban és a számított bizonytalanság értékében. A tanúsított vezetőképességi standardokat az International Organization of Legal Metrology (OIML – 56. számú ajánlás) által létrehozott és nemzetközileg elfogadott demal-skála szerint készítik és kalibrálják.

Garantált 2 éves eltarthatósági idő

Minden standard biztonságos tárolást segítő, légmentesen zárt alumíniumtasakos csomagolásban érkezik.

Az első kinyitásig a tanúsított érték 2 évig garantált a tanúsítvány kibocsátásától számítva.

A tanúsítvány letöltése

Minden standard saját elemzési tanúsítvánnyal rendelkezik, amely letölthető a Hach weboldaláról.

Bizonyított visszavezethetőség

Minden standard saját megfelelőségi tanúsítvánnyal és visszakövethetőséggel rendelkezik, melyek letölthetők a Hach weboldaláról. Egy akkreditált laboratórium által készített standardok használatával teljesen megbízhatunk a követhetőségi láncban és a számított bizonytalanság értékében.

Műszaki adatok

Koncentráció:

25 °C-on 12,85 mS/cm $\pm 0,5\%$ (k=2)

Lábjegyzet:

¹Kivéve a cégünk által gyártott, a pH 6,865 és pH 7,413 oldatokra vonatkozó NIST, IUPAC és DIN19266 specifikációk szerinti összetételű pH 7,000 oldat

²A Dansk Fundamental Metrologi A/S szervezetet a Dán Akkreditációs és Metrológiai Alap (DANAK) (255 sz.) akkreditálja a pH-mérésekre.

Leírás:	Conductivity calibration solution
Minta:	KCl
Módszer száma:	A Reference Materials Laboratory (Referenciaanyagok Laboratóriuma) által standard oldatok
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Palack
Paraméter:	Vezetőképesség
Platform:	Oldat
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	500 mL