



Solitax t-line sc Zavarosság bemerülő szonda 0,001-4000 NTU, törölővel, PVC

Termékszám: LXV423.99.10000

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül

Nagy pontosságú folyamatos zavarosság érzékelő DIN EN ISO 7027 szabványnak megfelelően

Nagy pontosságú folyamat érzékelő 90° zavarosság mérésre DIN EN ISO 7027 szabványnak megfelelően. A hígítássorozatokkal történő időigényes multipont kalibrálásokat a korrekciós faktorok váltják fel.

A mért adatot egy vezérlő segítségével kerülnek megjelenítésre és feldolgozásra. Előnyei röviden: tartós és gazdaságilag hatékony.

Nincs kalibrálás

Bevált tisztítási rendszer

Kombinálható O₂, NO₃, pH, stb. szondákkal

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Turbidity probe, user manual
Anyag:	rozsdamentes acél 1.4571 vagy PVC fekete
Áramlás:	Max. 3 m/s (the presence of air bubbles affects the measurement)
Átmérő: szenzor:	60 mm
Automatikus törlés:	Igen
Body Material:	PVC
Felszerelési mód:	Immersion
Garancia:	24 hónap
Hossz:	200 mm
Ismételhetőség:	Turbidity: < 1 %
Kábel hossz:	10 m (optional extension cables available)
Kalibrációs módszer:	Zavarosság Formazin vagy Stablcal Standard (800 NTU-nál). Kalibráló készlet szükséges.
Karbantartási intervallum :	1 h/month
Max. kábelhossz szenzor-vezérlő:	100 m
Mérési elv:	Infravörös Duo szórtfény technológia színfüggetlen zavarosság mérés a DIN EN ISO 7027
Méréstartomány:	Turbidity: 0.001 - 4000 NTU
Működési hőmérséklet tartomány:	0 - 40 °C
Nyomástartomány:	PVC: <1 bar or <10 m

Paraméter:	Turbidity
Precizitás (RDS):	Turbidity up to 1000 NTU: without calibration < 5% of the measured value ±0.01 NTU with calibration < 1% of the measured value ±0.01 NTU
Súly:	0,52 kg
Tanúsítványok:	CE
Típus:	Solitax t-line sc
Válaszidő T90:	1 - 300 s variálható
Vezérlő:	Sensor only

A doboz tartalma

Turbidity probe, user manual

Szükséges tartozékok

- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 vezérlő, Claros-kompatibilis, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 vezérlő, Claros-kompatibilis, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, EU-csatlakozó (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5 db mA-kimenet, 1 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5 db mA-kimenet, 2 digitális érzékelő, 24 V DC, csatlakozó nélkül (Item LXV525.99Z11551)