



Pocket Pro+ ORP-mérő cserélhető érzékelővel

Termékszám:	9532100
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Törölje méréseiből a találgatást.

A Hach Pocket Pro és Pro+ műszerek pontos eredményeket biztosítanak, beépített diagnosztikai funkciókkal, cserélhető elemekkel és nagy, könnyen leolvasható LCD kijelzővel rendelkeznek.

Megbízható eredmények

Küszöbölje ki a találgatást a beépített diagnosztikai funkciókkal rendelkező érzékelő kalibrálásakor vagy tisztításakor

Takarítson meg időt és pénzt

A könnyen cserélhető AAA elemek és a kényelmesen használható mintatartó megkönnyíti a karbantartást és a méréseket.

Könnyen használható

A LCD kijelző könnyedén leolvasható, a cserélhető érzékelős modellek pedig háttér-világítással rendelkeznek, így szinte bármilyen fényviszonyok mellett használhatók

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	A csomag tartalma: műszer, 4 db AAA elem, pánt és rövid üzembe helyezési útmutató.
Accuracy:	2 mV
Elem követelmény:	4 AAA
Felbontás:	1 mV
Garancia:	24 hónap
Háttérfény:	Igen
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, spanyol
Mintatérfogat:	9 mL
Működési hőmérséklet tartomány:	0 - 50 °C
Paraméter:	ORP
Pontosság:	2 mV
Range:	±999 mV
Tartó IP besorolás:	IP67

A doboz tartalma

A csomag tartalma: műszer, 4 db AAA elem, pánt és rövid üzembe helyezési útmutató.