



Pocket Pro TDS-mérő alacsony méréstartományhoz (LR)

Termékszám:	9531200
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Törölje méréseiből a találgatást.

A Hach Pocket Pro és Pro+ műszerek pontos eredményeket biztosítanak, beépített diagnosztikai funkciókkal, cserélhető elemekkel és nagy, könnyen leolvasható LCD kijelzővel rendelkeznek.

Megbízható eredmények

Az egyszerű kalibrációs lépések kiküszöbölik a találgatást az érzékelő kalibrálásából, és optimális állapotban tartják azt.

Takarítson meg időt és pénzt

A könnyen cserélhető AAA elemek és a kényelmesen használható mintatartó megkönnyíti a karbantartást és a méréseket.

Könnyen használható

A nagy LCD kijelzőről könnyen leolvashatók az eredmények; a Pocket Pro⁺ modellek háttér-világítással rendelkeznek, így a fényviszonyoktól függetlenül használhatók.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	A csomag tartalma: műszer, 4 db AAA elem, pánt és rövid üzembe helyezési útmutató.
Accuracy:	1 % teljes skálára
Elem követelmény:	4 AAA
Felbontás:	1 ppm
Garancia:	24 hónap
Háttérfény:	Nem
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, spanyol
Mintatérfogat:	7 ml
Működési hőmérséklet tartomány:	0 - 50 °C
Paraméter:	LR TDS, hőmérséklet
Range:	0 - 1999 ppm
Tartó IP besorolás:	IP67
TDS factor:	Állítható; alapértelmezetten 0,71

A doboz tartalma

A csomag tartalma: műszer, 4 db AAA elem, pánt és rövid üzembe helyezési útmutató.