



Be Right™



Pocket Pro vezetőképesség-mérő az alsó méréstartományhoz (LR)

Termékszám:	9531400
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Törölje méréseiből a találgatást.

A Hach Pocket Pro és Pro+ műszerek pontos eredményeket biztosítanak, beépített diagnosztikai funkciókkal, cserélhető elemekkel és nagy, könnyen leolvasható LCD kijelzővel rendelkeznek.

Megbízható eredmények

Az egyszerű kalibrációs lépések kiküszöbölik a találgatást az érzékelő kalibrálásából, és optimális állapotban tartják azt.

Takarítson meg időt és pénzt

A könnyen cserélhető AAA elemek és a kényelmesen használható mintatartó megkönnyíti a karbantartást és a méréseket.

Könnyen használható

A nagy LCD kijelzőről könnyen leolvashatók az eredmények; a Pocket Pro⁺ modellek háttér-világítással rendelkeznek, így a fényviszonyoktól függetlenül használhatók.

Műszaki adatok

Accuracy:	1 % teljes skálára
Elem követelmény:	4 AAA
Felbontás:	1 μ S/cm
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, spanyol
Mintatérfogat:	7 ml
Működési hőmérséklet tartomány:	0 - 50 °C
Paraméter:	LR vezetőképesség, hőmérséklet
Range:	0 - 1990 μ S/cm
Tartó IP besorolás:	IP67

A doboz tartalma

A csomag tartalma: műszer, 4 db AAA elem, pánt, kalibrációs oldat és rövid üzembe helyezési útmutató.