



Pocket Pro+ Multi 2 műszer pH/vezetőképesség/TDS/sótartalom mérésére cserélhető érzékelővel

Termékszám: 9532800
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Törölje méréseiből a találgatást.

A Hach Pocket Pro és Pro+ mérőműszereket úgy tervezték, hogy a legpontosabb eredményt biztosítsák. A beépített teljesítménydiagnosztikának köszönhetően nem kell találgatnia, hogy mikor kell megtisztítani vagy kalibrálni az érzékelőt. A cserélhető akkumulátorokkal és a nagy, jól látható LCD képernyővel kényelmesen használhatja a berendezést a helyszínen is.

Megbízható eredmények

Küszöbölje ki a találgatást a beépített diagnosztikai funkciókkal rendelkező érzékelő kalibrálásakor vagy tisztításakor

Takarítson meg időt és pénzt

A könnyen cserélhető AAA elemek és a kényelmesen használható mintatartó megkönnyíti a karbantartást és a méréseket.

Könnyen használható

A LCD kijelző könnyedén leolvasható, a cserélhető érzékelős modellek pedig háttér-világítással rendelkeznek, így szinte bármilyen fényviszonyok mellett használhatók

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	A csomag tartalma: műszer, 4 db AAA elem, pánt és rövid üzembe helyezési útmutató.
Accuracy:	Sótartalom: $\pm 1\%$
Elem követelmény:	4 AAA
Felbontás:	TDS: 0,1 ppm 0,0 és 99,9 ppm között; 1 ppm 100 és 999 ppm között; 0,01 ppt 0,00 és 10,00 ppt között
Garancia:	24 hónap
Háttérfény:	Igen
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, spanyol
Mintatérfogat:	9 mL
Működési hőmérséklet tartomány:	0 - 50 °C
Paraméter:	pH, vezetőképesség, TDS, sótartalom, hőmérséklet
Range:	Sótartalom: automatikus méréshatárváltás (0,00 - 10,00 ppt; 0,00 - 1,00%)
Tartó IP besorolás:	IP67
TDS factor:	Állítható; alapértelmezetten 0,71

A doboz tartalma

A csomag tartalma: műszer, 4 db AAA elem, pánt és rövid üzembe helyezési útmutató.