



Be Right™



Intellical CDC401 laboratóriumi, grafit, négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda, 1 m-es kábel

Termékszám:	CDC40101
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Az Intellical CDC401 egy digitális, grafit, négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda hőmérséklet-érzékelővel. A laboratóriumi változat 3 vagy 1 méteres kábellel kapható. A CDC401 szonda az elektromos vezetőképesség, a sótartalom, az ellenállás és az összes oldott szilárdanyag-tartalom (TDS) szennyvízben, ivóvízben való mérésére és általános vízminőségi alkalmazásokhoz ideális.

Az Intellical digitális szondák tökéletes nyomonkövethetőséget biztosítanak a vezetőképességi méréselőzményekben

Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és szonda sorozatszámokat.

Az Intellical CDC401 digitális vezetőképesség-mérő szondák figyelmeztetik a felhasználót, amikor újrakalibrálásra van szükség

A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.

Az Intellical CDC401 digitális vezetőképesség-mérő szondák újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül helyezhetők át más mérőműszerbe

Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára.

Műszaki adatok

Accuracy:	TDS: $\pm 0,5\%$ ± 1 számjegy
Elektróda típus:	Vezetőképesség-mérő szonda; Négyérintkezős – Grafit
Felbontás:	0,01/0,1 (legfeljebb 5 számjegy)
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet pontosság:	$\pm 0,3$ °C
Hőmérséklet tartomány:	-10–110 °C
Hossz:	184 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	Vezetőképesség: 0,0 $\mu\text{S/cm}$ –200 mS/cm TDS: 0,00 mg/L–50.0 g/L, mint NaCl Sótartalom: 0–42 ppt vagy ‰ Ellenállás: 2,5 Ωcm –49 M Ωcm
Method Type:	Laboratory: 4 Poles - Graphite
Paraméter:	Vezetőképesség
Product Kit:	Model: CDC401

	Accessories Included: None
Reference Junction:	NA
Sensor Body Material:	Noryl
Sensor Cable Length (m):	1
Sensor material:	Noryl
Súly:	0,1 kg
Szenzor típus:	Négyérintkezős vezetőképesség-mérő szonda, grafit, $k = 0,40 \text{ cm}^{-1}$
Szondatípus:	Normál
Termisztor:	ATC
Test Requirements:	Parameter Needed: Conductivity
	Minimum Sample Depth (mm): 45
Type of Measurement:	Laboratory

A doboz tartalma

Intellical CDC401 laboratóriumi vezetőképesség-mérő cella, 1 m-es kábel, kalibrálási tanúsítvány, valamint általános felhasználói kézikönyv.