



Be Right™



Sension+ Univerzális vezetőképesség elektróda

Termékszám:	LZW5070.97.0002
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Vezetőképességi cella Pt-elektrodával és üveg ház Cellaállandó: $C=1\text{cm}^{-1}$. Automatikus hőmérséklet-kompenzálás 1 m-es kábel. Asztali műszerhez

Mérési tartomány: 0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm , 0 - 80 °C

Általános vizes alkalmazásokhoz.

Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.

Műszaki adatok

Accuracy:	0,50% EC és TDS
Anyag:	Érzékelő ház: kívül polikarbonát, belül üveg
Csatlakozó:	RJ45 (phone)
Hőmérséklet érzékelő:	Pt 1000
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	130 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	0.2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Méréstartományok vezetőképesség:	0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Méret (ÁxH):	12 mm x 130 mm
Paraméter:	Vezetőképesség
Szenzor típus:	3 pólusú platina, $k = 0,7\text{ cm}^{-1}$
Szonda illesztés:	-
Szondatípus:	Laboratóriumi
Termisztor:	Pt1000
Típus:	Lab
Töltőoldal:	-