



Be Right™



Sension+ Vezetőképesség elektróda (általános célra)

Termékszám: LZW5060.97.0002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

Vezetőképesség cella Pt-elektrodával és polikarbonát házzal

Cellaállandó: $C=1\text{cm}^{-1}$. Automatikus hőmérséklet kompenzálás 1 m-es kábel. Hordozható mérőműszerekhez

Mérési tartomány: 0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm, 0 - 80 °C

Általános vizes alkalmazásokhoz.

Ergonómikus és robusztus

Műszaki adatok

Accuracy:	Az EC5 műszerrel 0,50%
Anyag:	Érzékelő ház: kívül polikarbonát, belül üveg
Csatlakozó:	Sension+ MP5
Hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Hossz:	85 mm
Kábel hossz:	1 m
Méréstartomány:	0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Méréstartományok vezetőképesség:	0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Méret (ÁxH):	12 mm x 85 mm
Paraméter:	Conductivity
Szenzor típus:	3 pólusú platina, $k = 1,0\text{ cm}^{-1}$
Szondatípus:	Hordozható
Termisztor:	Pt1000
Típus:	Hordozható