



Sension+ EC5 DL hordozható vezetőképességmérő adatgyűjtővel

Termékszám:

LPV3500DL.98.02

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

A tesztelés és az adatkezelés gyors és egyszerű.

sensION+ EC5 DL hordozható vezetőképességmérő adatrögzítő funkcióval, alapkészülék tartozékok és elektródák nélkül

A navigációs menürendszernek köszönhetően az általános elektrokémiai vizsgálatok gyorsak és egyszerűek. Úgy tervezték, hogy számos alkalmazáshoz használható.

Időközi mérések, vezeték nélküli adatátvitel.

Ergonómikus kialakítás egy kézzel történő használathoz.

IP67 védelem.

Pontos és költséghatékony rendszer.

Műszaki adatok

Áram és USB működés:	Nem
Asztali:	Nem
Auto-puffer felismerés:	-
Barometrikus nyomás mérés:	-
Belső eredmény tároló kapacitás:	500 eredmények
Bemenetek:	MP-5
Elem követelmény:	3 AA
Felbontás:	TDS: 1 mg/liter - 1 g/liter a tartománytól függően
Felhasználói felület nyelve:	-
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	-
Háttérfény:	Yes
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet kompenzáció:	sensION+ érzékelő beépített PT1000 érzékelővel / vagy kézi bevitel
Hőmérséklet mérés:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Hőmérséklet pontosság:	0,2 °C (± 1 číslice)
Interfész: nyelvek:	Ikon alapú, nincs szükség nyelvekre

Járnak-e hozzá szondák?:	Nem
Kalibrációs görbe kijelzés:	Dőlés és asszimetria lehetséges megjelenítése
Készlet?:	Nem
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, portugál, cseh, dán, holland, lengyel, svéd, finn, bolgár, magyar, román, litván, orosz, török, szlovák, szlovén, horvát, görög, észt
Kijelző:	Háttérvilágítású LCD piktogramokkal
Kijelző típus:	128 x 64 pixel, egyidejű leolvasások
Kimenet :	Vezeték nélküli - USB
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	< 80 % relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Magasság (általános):	-
Measuring range:	-
Megfelelőségi igazolások:	CE; RTTE irányelvek, lásd az NB véleménnyel kapcsolatos nyilatkozatot; FCC jóváhagyás
Mérés módszer:	Intervallum, automatikus stabilizálás, kézi
Méretetek (MxSZxM):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Mintahőmérséklet:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Működési interfész:	Billentyűzet
mV felbontás:	-
Oldott oxigén felbontás:	-
Oldott oxigén kalibráció:	-
Oldott oxigén mérés:	-
Paraméter:	Vezetőképeség, TDS, sótartalom, ellenállás, hőmérséklet.
PC data transfer software :	Igen
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH felbontás:	-
pH Measurement Range:	-
Pontosság:	-
Precizitás (RDS):	Salinity: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Pressure compensation:	-
Salinity resolution:	0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl
Sótartalom mérés:	0.0 - 1999 mg/L
	2.0 - 50.0 g/L NaCl
Súly:	0,3 kg
Tartó IP besorolás:	IP67
TDS felbontás:	1 mg/L - 1 g/L
TDS mérés:	0 mg/L - 500 g/L
Típus:	EC5 DL
Vezetőképeség felbontás:	A mérési tartománytól függően
Vezetőképeség mérés:	1 µS/cm - 200 mS/cm (szonda tartomány)
Vezetőképeség mérés stabil leolvasáson:	0,2 µS/cm
Vezetőképeség mérés: hőmérséklet korrekció:	lineáris
Vezetőképeség pontosság:	0.5 % (± 1 számjegy) a mérési tartományra
Vízállóság:	IP67