



Időjárásálló üvegszálás készülékház, 89 cm x 89 cm x 86 cm

Termékszám:	6987
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

SIGMA SD900: Active cooling portable sampler

Ez a készülékház általános célokra használható. A készülékház 3" méretű külső szerelőkarimával és 1" méretű merevhabos szigeteléssel van felszerelve.

Külső méretek: 35"Szé x 35"Mé x 34"Ma

Belső méretek: 27"Szé x 27"Mé x 33"Ma

Ajtónyílás: 22,75"Szé x 27,75"Ma

Easy to use

Simplified keypad with intuitive icons and scrolling menu of the HACH Sigma SD900 Active Cooling Sampler assures easy setup. The large 5-line transreflective LED backlit display is readable in bright or subdued lighting.

Longer tubing life

Worried about replacing tubing? The peristaltic pump with spring loaded rollers reduces pump tubing wear and prevent pump jams. The life time of pump tubing is 20,000 cycles compared to 1000 cycles on other samplers.

Flexibility for different applications

Do you need samples to meet local regulations of 24 x hourly mixed / daily mixed sample?

We offer unique options of 1 x 25 litre PE and 1 X 20 litre glass with an active cooled sampler base.

Lightweight, corrosion-free PE housing

The compact, weather-proof housing polyethylene plastic ensures failure-free operation over many years even in extremely corrosive applications.

Accurate sampling for correct analysis

The Sigma SD900 Portable Active cooling sampler comes with an integrated cooling machine which includes an autarktic temperature control for accurate temperature controlled sample conservation.

Műszaki adatok

Csővek:	9,5 mm-es vinil PTFEbéléses polietilén
Felhasználói programok száma:	Akár mintavételi program tárolása
Garancia:	24 hónap
Kommunikáció:	# Az RS-232 szabványnak megfelelő EPROM flash memória helyszíni szoftverfrissítést tesz lehetővé
	# RS-232 kompatibilis soros interfész

SDI-12 csatlakoztatású, „Plug and Play” interfész Hydrolab DS5 és MS5 szondához, alapértékeket használó alkalmazásokhoz

Mintamegtekintő adatkezelő szoftver letöltése, adatok elemzése és jelentések készítése grafikonokkal

Mintatérfogat:

10 ml-es lépésekben programozva a következő értékek között: -

Mintavétel alapelv:

Perisztaltikus

Szivattyú áramlási sebessége:

0,91 m-es függőleges emelésnél, 0,95 cm-es szívóvezeték esetén

Szívómagasság:

-es szívófej 8,84 m 3/8”-es vinil szívócsővel, tengerszinten, 20 - 25 °C-on

Szórt fény:

.88 m/s (2.9 ft/s) to a vertical lift of 4.6m (15ft), with a 4.8m (16ft) long, .95cm (3/8”) vinyl suction tube. 2°C at sea level