



## Átöntő modul, DR5000

Termékszám:

LZV479

### ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Átöntő modul manuális áramlásrendszerrel sorozatos elemzésekhez, 1"-es cellával és csőkészlettel, PP TPE

---

### Műszaki adatok

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Hullámhossz tartomány: | 190–1100 nm                                   |
| Includes:              | csövezés, tölcsérek, átöntő cella szerelvénye |
| Rinsing volume:        | 1 hüvelykes úthosszhoz legalább 20 mL         |
| Súly:                  | 1,24 kg                                       |