



POCKET Koloriméter, 528 nm

Termékszám: 5870052

ELAVULT CIKK
Ez a termék már nem elérhető.

Kis méret, nagy teljesítmény a vízelemzésben

Robusztus és megbízható, hullámhossz-specifikus szűrős fotométer, 528 nm A felhasználó által programozható. Hordtáskában, reagensekkel, küvetákkal és kezelési utasítással

A Pocket Colorimeter II alaplétszerek a normál elemző rendszerekkel nem lehetséges alkalmazásokhoz használhatóak. Ezek sokféle egyedi kalibrációhoz alkalmas többféle hullámhosszal kaphatók. A gyári abszorbancia-kalibráción (0-2,5 A) kívül a műszerek lehetőséget adnak két, a felhasználó által bevitt kétpontos lineáris kalibrációra és választhatóan 0,00 - 2,55 vagy 0,0 - 99,0 közötti kijelzett értékre.

Egyszerű: az összes funkció mindössze négy gombbal elérhető.

Áramellátás: elemes működtetés esetén legfeljebb 2000 vizsgálatra

A háttérvilágításnak és a nagyméretű számoknak köszönhetően a kijelzett értékek nehéz körülmények között is jól láthatók.

Megeghető eredmények hálózati áramellátás nélkül

Masszív, ugyanakkor könnyű kialakítás

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Borítás besorolás:	IP67 (elemtartó nélkül)
Detektor:	Szilíciumdetektor
Hullámhossz:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Hullámhossz pontosság:	Rögzített hullámhossz ± 2 nm a típus szerint változik
Kijelző:	LCD, háttérvilágítás
Lamp Type:	LED
Megfelelőségi igazolások:	CE
Méretek (MxSZxM):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Mintacella fényút:	1 cm 25 mm
Paraméter:	Wavelength specific, 528 nm
Súly:	0,23 kg

A doboz tartalma

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.