



## Sension+ Kombiált pH-elektroda nyitott membránnal (szennyezett minták)

**Termékszám:** LZW5051T.97.002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

pH-elektroda nyitott körkörös membránnal és szilárd elektrolittal Automatikus hőmérséklet-kompenzálás Üveg ház Tartomány: 2-14 pH, 0 és 80 °C között 1 m-es kábel. Hordozható mérőműszerekhez

Az elektróda (nagyon szennyezett) szennyvízhez, tejhez, szörpökhöz és élelmiszerekhez alkalmas. A polipropilén védő megakadályozza az elektróda véletlen törését.

### Ergonómikus és robusztus

Built-in Pt1000 temperature sensor.

### Beépített hőmérséklet-érzékelő

### Kis karbantartás igény

---

## Műszaki adatok

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Accuracy:              | A pH1 műszerrel pH 0,02                                  |
| Anyag:                 | Érzékelő ház: üveg                                       |
| Csatlakozó:            | Sension+ MP5                                             |
| Garancia:              | 6 hónap                                                  |
| Hőmérséklet tartomány: | 0 - 80 °C                                                |
| Hossz:                 | 85 mm (fogantyú nélkül)                                  |
| Kábel hossz:           | 1 m                                                      |
| Méréstartomány:        | 2 - 14 pH                                                |
| Méretek (ÁxH):         | 12 mm x 85 mm (fogantyú nélkül)                          |
| Paraméter:             | pH                                                       |
| Speciális tulajdonság: | Védővel Szilárd gél nagy szilárdanyag tartalmú mintákhoz |
| Szenzor típus:         | Üveg                                                     |
| Szonda illesztés:      | Nyitott                                                  |
| Szondatípus:           | Hordozható                                               |
| Termisztor:            | Pt1000                                                   |
| Típus:                 | Hordozható                                               |
| Töltőoldat:            | Nem tölthető szilárd polimer                             |