



HQ14D Digitális vezetőképesség mérő

Termékszám:

HQ14D.99.000000

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Javasolt cserék:

- LEV015.98.1140A

HQD digitális elektrokémia

Hordozható vezetőképesség mérő műszer Alapkészülék elektródák nélkül

A digitális mérőműszer/elektróda rendszer megbízható, sokoldalú és egyszerűen kezelhető. A cserélhető INTELLICAL elektródák felismerése automatikus, és tárolják az összes szükséges adatot. Masszív, kültéri változatok többféle hosszúságú kábellel, még a korábban elérhetetlen helyeken is lehetővé teszik a mérést.

Kiemelkedő megbízhatóság és egyszerű kezelés

Sokoldalú elektródák különféle alkalmazásokhoz, például szennyvízhez, ivóvízhez, ipari vízhez

Megbízható eredmények nem hozzáférhető mérési helyekről és nagy távolságból

Teljes körű GLP-adatkezelés

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Adat export:	Download via USB connection to PC or flash memory device. Automatically transfer entire data log or as readings are taken. Power supply adapter required.
Adattárolás:	Automatic, GLP ISO compliant reading data stored with batteries calibration details.
Adattárolás/memória:	500 records/FIFO
Áram és USB működés:	Opcionális
Asztali:	állvánnyal
Bemenetek:	M12 digitális műszer (1) az INTELLICAL szondákhoz
CDC elektróda kalibráció:	Demal (1 D/ 0,1 D/ 0,01 D); Moláris (0,1 M/ 0,01 M/0,001 M); NaCl (0,05%; 25 µS/cm; 1000 µS/cm; 18 mS/cm); Standard tengervíz; Felhasználó által meghatározott
Fajlagos ellenállás mérés:	2,5 Ωcm - 49 MΩcm
Felbontás:	± 0,5 % a (1 µS/cm - 200 mS/cm) tartományban

Felhasználói felület nyelve:	Angol, német, francia, olasz, spanyol, dán, holland, lengyel, portugál, török, finn, cseh, orosz
Garancia:	36 hónap
GLP jellemzők:	Date; Time; Sample ID; Operator ID
Háttérfény:	#
Hőmérséklet felbontás:	0,1 °C
Hőmérséklet mérés:	°C or °F
Hőmérséklet pontosság:	± 0.3 °C
Includes:	Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.
Járna-e hozzá szondák?:	None
Kalibrációs intervallum/emlékeztető/riasztás:	Ki, 2 órától 7 napig választható
Készlet?:	Nem
Kijelző:	Detailed mode/Large mode
Kijelző típus:	240 x 160 pixel háttérvilágítású LCD
Kijelző zár funkció:	Continuous / Auto-stabilization ("press to read") / At Interval
Kimenet :	USB - PC / flash memória
Környezeti feltétel: hőmérséklet:	0 - 60 °C (32 - 140 °F)
Környezeti feltétel: relatív páratartalom:	90 % (nem lecsapódó)
Megfelelőségi igazolások:	CE.WEEE
Mérés módszer:	Probe specific programmed method settings
Működési hibaüzenet:	Szöveges üzenetek
Működési interfész:	Billentyűzet
Műszer:	Portable
Paraméter:	Vezetőképesség
Parameters:	Conductivity
	NA
	NA
PC data transfer software :	mellékelve
Printer:	Opcionális tartozékként
Result ID:	Időbélyegzés, felhasználói azonosító, minta azonosító stb.
Salinity resolution:	0,01 ppt
Sensor A:	NA
Sensors:	Sensor A: NA
	Sensor B: NA
	Sensor C:
Sótartalom mérés:	0 - 42 (ppt) (‰)
Súly:	0,323 kg elemek nélkül
Szokásos kalibrációs standard:	Felhasználó által meghatározott standardok
Szondatípus:	Intellical Standard Laboratory or Rugged Field
Tartalom:	Meter Only
Tartó IP besorolás:	IP67
TDS felbontás:	0.01 mg/L up - 0.1 g/L upon measuring range
TDS mérés:	0 - 50,0 mg/L

Típus:	HQ14D – EC/1 Channel
Type of measurement:	Portable/Field Water Quality Applications
Vezetőképesség felbontás:	5 számjegy, a tizedesvessző után 2 számjeggyel
Vezetőképesség mérés:	0.01 μ S/cm - 200.0 mS/cm
Vezetőképesség mérés stabil leolvasáson:	5 különböző stabilitási mód
Vezetőképesség mérés: hőmérséklet korrekció:	None; Linear; NaCl Non-Linear Natural Water.
Vezetőképesség pontosság:	$\pm$ 0.5 % a (1 μ S/cm - 200 mS/cm) tartományban

A doboz tartalma

Meter package includes HQ14D Portable Meter; 4 AA batteries; quick-start guide and user manual.