



SIP10 szívó DR3900-hoz

Termékszám:	LQV157.99.00001
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül	

Szívó átöntő alkalmazásokhoz. Alapszintű eszköz tartozékok nélkül.

Műszaki adatok

Áramellátási követelmények (feszültség):	5 V
Áramlási sebesség:	1 mL/mp
Garancia:	24 hónap
Hullámhossz tartomány:	340–900 nm
Interfész:	A típusú USB
Méretek (MxSZxM):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Működési hőmérséklet tartomány:	10 – 40 °C 95%-os relatív páratartalom mellett (nem lecsapódó)
Power Supply:	USB kábel
Rinsing volume:	Legalább 25 mL
Súly:	0,5 kg
Tárolási feltételek:	-10 – 60 °C