



SIP 10 Felszívó készlet a DR 6000 típusúhoz 1 hüvelykes hengeres cellával

Termékszám: LQV157.99.20001

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 1 héten belül

Felszívó a DR 6000 spektrofotométer átfolyós alkalmazásaihoz Kettős úthosszal, 1 hüvelyk/cm hengeres cella, USB-kábel és szivattyú csövek

Műszaki adatok

Áramellátási követelmények (feszültség):	5 V
Áramlási sebesség:	1 ml/másodperc
Hullámhossz tartomány:	190 - 900 nm, 190 - 340 nm, kvarcüveg szükséges
Interfész:	A típusú USB
Küvetta kompatibilitás:	Kettős úthosszúságú átfolyó cella, 1 hüvelyk/cm, műanyag Átfolyó cella, 1 cm, kvarcüveg
Méretek (MxSZxM):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Működési hőmérséklet tartomány:	10 - 40 °C, 80% relatív páratartalom (kondenzátum képződése nélkül)
Power Supply:	USB kábel
Rinsing volume:	Legalább 25 mL
Súly:	0,5 kg
Tárolási feltételek:	-10 °C - 60 °C