



LT200 Száraz termosztát két blokkal, 15x13 mm, 15x13 mm

Termékszám: LTV082.99.23002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

LT200 termosztát normál és speciális feltárásokhoz

Az összes normál feltáráshoz előre programozva, a felhasználó speciális feltárásaihoz szabadon programozható.

<TableBullet/>Két külön szabályozható fűtőblokk külön védőfedéllel, a bal oldali blokkban 15x13 mm furatok, a jobb oldali blokkban 6x13 mm és 4x20 mm furatok

<TableBullet/>a hátralévő időt és a hőmérsékletet, valamint kezelői utasításokat mutató megvilágított digitális kijelző

<TableBullet/>3 előre programozott és 6 szabadon programozható tárolótér

<TableBullet/>37 °C és 150 °C között 1 °C lépésekben állítható hőmérséklet, 1 és 480 perc között beállítható idő

Nagyon sokoldalú

Kitűnő reprodukálhatóság

Egyszerűen kezelhető

Műszaki adatok

Áramellátási követelmények (feszültség):	115/220 V AC
Betáp csatlakozás:	50 - 60 Hz I. védelmi osztály
Biztonság ellenőrzés:	CE, GS, cTUVus
Felhasználói programok:	6 szabadon választható hőmérséklet/idő
Fűtés fok:	Kezdődően 20 - 148 °C 10 perc alatt
Fűtő programok:	40 °C, 100 °C, 148 °C hőmérsékletre előre programozva, 37-150 °C, 1-480 perc között szabadon választható.
Garancia:	24 hónap
Hőmérséklet stabilitás :	± 1 °C az EN, ISO, EPA módszereknek megfelelően
Kezelőfelület :	3 funkciógombok
Kezelőfelület nyelve:	Angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, lengyel
Kézikönyv nyelvek:	Angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, lengyel
Kijelző felbontás:	5 x 7 Pontmátrix
Kijelző méret:	2 x 16 Karakteres

Kijelző típus:	LCD
Küveták száma:	15 x 13 mm átmérő
Max. működési páratartalom:	90 %
Méretek (MxSZxM):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Működési hőmérséklet tartomány:	10 - 45 °C
Súly:	2,8 kg
Tárolási feltételek:	-40 - 60 °C