



Be Right™



DRB 200 Száraz termosztát egy blokkal, 15 x 16 mm

Termékszám: LTV082.99.40001

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Elérhető

DRB200 termosztát – egyszerű megoldás minden feltáráshoz

Előre programozva a normál feltárásokhoz (pl. TN vagy fémek esetében), és szabadon programozható a felhasználó speciális feltárásaihoz.

Olvasható kijelzővel, automatikus kikapcsolással és hangjelzéssel ellátott digitális időzítővel felszerelve. A fűtőblokk védelmi fedele, a hőszigetelt külső burkolat és a beépített túlfűtés elleni védelem garantálják a működés biztonságát. A küvetták és reakciós tartályok nagymértékben feltárhatók különböző hőmérsékletek és időbeállítások mellett. A hőmérsékletstabilitás és a reprodukálhatóság biztosított.

Nagyon sokoldalú

Előre programozva

az összes normál feltáráshoz, és szabadon programozható a felhasználó speciális feltárásaihoz

Kitűnő reprodukálhatóság

Hőmérsékletstabilitás

Egyszerű kezelés

Nagy, könnyen olvasható kijelző és egykulcsos működés a sztenderd

feltárásoknál

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Áramellátási követelmények (feszültség): | 115/220 V AC |
| Betáp csatlakozás: | 115 - 230 V +5%/-15% |
| Biztonság ellenőrzés: | CE, GS, cTUVus |
| Felhasználói programok: | 6 szabadon választható hőmérséklet/idő |
| Fűtés fok: | 20 °C-ról 150 °C-ra fűtés 10 perc alatt |
| Fűtő programok: | 40 °C, 100 °C, 150 °C, 165 °C hőmérsékletre előre programozva, 37 - 165 °C, 1 - 480 perc között szabadon választható. |
| Garancia: | 2 év |
| Hőmérséklet stabilitás : | Az EN, ISO, EPA módszereknek megfelelően ± 1 °C |
| Kezelőfelület : | 3 funkciógomb |
| Kezelőfelület nyelve: | Angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, lengyel |
| Kézikönyv nyelvek: | Angol, francia, német, olasz, spanyol, holland, svéd, dán, lengyel |
| Kijelző felbontás: | 5 x 7 pontmátrix |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Kijelző méret: | 2 x 16 karakter |
| Kijelző típus: | LCD |
| Küvetták száma: | 15 x 16 mm átmérő |
| Max. működési páratartalom: | 90 % |
| Méretek (MxSZxM): | 145 mm x 250 mm x 310 mm |
| Működési hőmérséklet tartomány: | 10 - 45 °C |
| Súly: | 2 kg |
| Tárolási feltételek: | -40 - 60 °C |