



SC1000 kijelzőmodul

Termékszám: LXV402.99.00001
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül

A fully modular system consisting of a display module and one or more probe modules.

A hálózatban lévő minden érzékelő a hordozható kijelzőmodulon keresztül üzemeltethető, amelyet egyszerűen csak a szondamodulra kell helyezni.

A nagy méretű színes kijelző egyidejűleg képes megjeleníteni négy érzékelő adatait és idő-/koncentrációs grafikonjait, valamint lehetőség van másik kijelzőkre váltani egyetlen érintéssel.

Az intuitív működésű érintőképernyőnek és az átlátható elrendezésű grafikának köszönhetően a kijelzőmodul kiváló kezelhetőségi jellemzőket kínál.

A teljesítmény tanúsítása az MCERT előírásai szerint történt

A Prognosys egy előrejelző diagnosztikai rendszer, amely figyelmeztetést küld a berendezéssel kapcsolatban felmerülő problémákról, és ezáltal valóban proaktív karbantartást tesz lehetővé. Segítségével mindig pontosan meg tudja állapítani, hogy a mérés során előforduló eltéréseket a berendezésben végbemenő változások vagy az Ön által használt víz okozza-e.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Display module with communication (as appropriate), basic user module
Analóg kimenetek:	A tápellátást az LXV400.99.xxxxx szondamodul biztosítja
Analóg kimenetek: funkcionális mód:	LXV400.99.xxxxx szondamodul által
Anyag:	Polikarbonát
Áramellátási követelmények (feszültség):	12 V DC
Áramellátási követelmények (Hz):	50/60 Hz
Bemenetek:	Up to 12 analogue 0-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module. Additional inputs are available with additional probe modules.
Borítás besorolás:	IP65
Elektromos tanúsítványok:	CE 2006/95/EK, EMV 2004/108/EK, TÜV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, FCC ID Nr. QIPMC56, CETECOM ICT M352023P
Felszerelési mód:	Felület, panel és cső (vízszintes és függőleges), opcionális árnyékolóval
Garancia:	24 hónap
GSM opció:	GSM modul nélkül

Kijelző:	QVGA, 320 x 240 pixel, 256 szín, érintőképernyő
Kijelző látható terület:	111,4 mm x 83,5 mm
Kimenet :	Up to 12 analogue 0/4-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module.
Kommunikáció:	Additional analogue outputs with additional probe modules. Optional digital communications via Modbus (RS485) and Profibus DP/V1.
	Modbus (RS485): Advanced communications/networking with PLC or SCADA system directly from analyser
	Profibus DP/V1 (certified)
	GSM/GPRS Quad-band cellular module (FCC and IC approved, EU and US only)
	Ethernet service port, RJ45, 10 MB/s
Méretek (MxSZxM):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Működési hőmérséklet tartomány:	-20 - 55 °C / 0 - 95%-os relatív páratartalom, lecsapódás nélkül
Relék:	A tápellátást az LXV400.99.xxxxx szondamodul biztosítja
Riasztás:	Low alarm point, low alarm point deadband, high alarm point, high alarm point deadband, off delay, and on delay
Súly:	Körülbelül 1,2 kg (konfigurációtól függően)
Tanúsítványok:	European Certifications:
	CE per 73/23/EEC and 89/336/EEC
	TUV-GS to EN 61010-1
	EN 61326 Amd's 1 & 2
Tárolási feltételek:	-20-tól 70 °C-ig / 0 - 95%-os relatív páratartalom, lecsapódás nélkül

A doboz tartalma

Display module with communication (as appropriate), basic user module