



1200-S sc 0

Termékszám:

LXV426.99.20001

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 1 héten belül

1200-S sc: combined digital electrode for Redox

Immersion probe for wastewater with integrated AD electronics and exchangeable pH combination electrode, with 10 m cable

This instrument connects to Claros, Hach's innovative Water Intelligence System, enabling you to seamlessly connect and manage instruments, data, and process – anywhere, anytime. The result is greater confidence in your data and improved efficiency in your operations. To unlock the full potential of Claros, insist on Claros Enabled instruments.

High-quality combined electrode

Electrode with perforated membrane and gel

electrolyte

Low user maintenance

Plug and play with SC controllers

Műszaki adatok

Anyag:	Sensor Body: Stainless steel
	Sensor Cable: Polyurethane
	Other: PPS, Glass/Platinum
Áramlás:	Max. 4 m/s
Átmérő:	42 mm
Borítás besorolás:	IP68
Felszerelési mód:	Immersed pipe, chain
Garancia:	24 hónap
Hőmérséklet érzékelő:	PT100
Hossz:	504 mm
Ismételhetőség:	± 0.5 %
Kábel hossz:	10 m hard wired, polyurethane
Kalibrációs módszer:	One point, standard buffer solution (automatic),

	one point, comparative measurement
Kommunikáció:	MODBUS
Méréstartomány:	-1500 - 1500 mV
Működési hőmérséklet tartomány:	-5 - 50 °C
Nedvesített anyagok:	Stainless steel, Polyurethane, PPS, Glass/Platinum
Nyomástartomány:	2 bar
Paraméter:	ORP
Pontosság:	± 0,2 °C
Precizitás (RDS):	± 2 mV
Súly:	< 1 kg
Tárolási feltételek:	-20 °C - 60 °C
Válaszidő T90:	< 2 min hőmérséklet

Szükséges tartozékok

- SC1000 kijelzőmodul (Item LXV402.99.00001)
- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 vezérlő, Claros-kompatibilis, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 vezérlő, Claros-kompatibilis, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, EU-csatlakozó (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5 db mA-kimenet, 1 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5 db mA-kimenet, 2 digitális érzékelő, 24 V DC, csatlakozó nélkül (Item LXV525.99Z11551)