



pH electrode with TOP68 connector

Termékszám:	LZX540
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

High-pH-glass and single reference system, electrode for waster with high pH levels

Műszaki adatok

Anyag:	Sensor: Glass
Átmérő:	12 mm
Bemerülő mélység:	120 mm
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet érzékelő:	Pt100 integrated
Hossz:	140 mm
Kábel csatlakozás:	TOP68 connector
Membrán:	Ring diaphragm, porous PTFE
Méréstartomány:	0 - 80 °C
Nyomástartomány:	3,5 bar
Referencia elektróda:	Gel KCl/AgCl
Szenzor menet:	Pg 13,5