



Replacement ORP electrode for 1200-S sc sensor, with fitting

Termékszám:	LZX890
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül	

Műszaki adatok

Áramlás:	max. 4 m/s
Átmérő:	12 mm
Garancia:	6 hónap
Hossz:	120 mm
Ismételhetőség:	± 0.5 %
Kábel csatlakozás:	S7 connector
Kalibrációs módszer:	One point, standard buffer solution (automatic), One point, comparative measurement
Méréstartomány:	-1500 - 1500 mV
Működési hőmérséklet tartomány:	-5 - 50 °C
Nyomástartomány:	2 bar
Pontosság:	± 0,2 °C
Precizitás (RDS):	± 2 mV
Súly:	< 0,15 kg
Tárolási feltételek:	-20 °C - 60 °C
Válaszidő T90:	< 2 min hőmérséklet