



## Stablcal kalibrációs cella, 20 NTU, RFID-vel TU5200, TU5300sc és TU5400sc lézeres zavarosságmérőkhöz

**Termékszám:**

**LZY837**

**Veszélyes**

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Új és továbbfejlesztett 400 napos szavatossági idő!

### Pontos, előkevert formazinoldatok

Saját gyártási technológiájával a Hach számos sűrűségben, precíz koncentrációkban állítja elő a Stablcal standardokat – pontos zavarosságmérő kalibrációt biztosítva ezáltal.

### Formazin elsődleges standard alapján

A Stablcal stabilizált formazin standardok ugyanolyan fényt szóró polimert tartalmaznak, mint a hagyományos formazin elsődleges zavarossági standardok – és ugyanúgy teljesítenek.

### A jobb stabilitás időt és energiát takarít meg

Habár a formazin elsődleges standardok közvetlenül a laboratóriumban is előállíthatók, a folyamat munka- és időigényes – a hígított standardok pedig nem stabilak. A Stablcal a formazin stabilizált változata – megismételhető eredményekkel, a laboratóriumban előállított standardokhoz szükséges idő és energia nélkül.

### Megbízható eredmények

A Hach több mint 40 évvel ezelőtt az ivóvíziparban elsőként alkalmazta a formazint zavarosság standardként. A Stablcal standardok a zavarossági mérések több évtizedes tapasztalatán alapszanak.