



2-EL vezetőképesség szenzor, $K=1.0 \text{ cm}^{-1}$, 3412-hez

Termékszám: 08312=A=0000

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Szállítás 1 héten belül

2 EL Conductivity sensor with Pt100 and ¾" NPT thread. Cell constant $k= 1.0 \text{ cm}^{-1}$, $T_{\text{max}}=125 \text{ °C}$, $p_{\text{max}}=10 \text{ bar}$

Műszaki adatok

Áramlási sebesség:	Minimum: 100 mL/min (6 L/h) with homogeneous flow sample or 330 mL/min (20 L/h)
Borítás besorolás:	IP65
Cella állandó:	1.00 cm^{-1}
Edény tartalom:	1.00 ha 8318 áramlás kamrába van beépítve
Folyamat csatlakozás:	0.75 " NPT csavarmenet
Garancia:	6 hónap
Hőmérséklet érzékelő:	Pt100 Class A
Hossz:	114.5 mm
Mérési elv:	2EL vezetőképesség
Méréstartomány:	1 - 20000 $\mu\text{S/cm}$
Működési hőmérséklet tartomány:	125 °C maximum
Nyomástartomány:	Max. 10 bar