




Polymetron 8398.3 Inductive conductivity sensor, DN 50 version

Termékszám: 08398=A=3000

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Flow through probe, Polyetheretherketone (PEEK), with 5 m cable, runs with controller Monec 9135 and SI792

High chemical and mechanical resistance

Accuracy over a wide measuring range

Perfect compact sanitary design for 2"/DN50 access port in compliance with 3A standards

Maintenance free: No electrode damage, no polarisation effect

Versatile mounting options: flow-through adapters and chambers, immersion shafts

Műszaki adatok

Anyag:	PEEK
Cella állandó:	2.35
Ismételhetőség:	$< \pm 2 \%$ vagy $\pm 0,004$ mS/cm, amelyik nagyobb
Kábel hossz:	5 m fixed cable
Mérési elv:	Inductive conductivity measurement
Méréstartomány:	0,2 - 2000 mS/cm
Működési hőmérséklet tartomány:	140 °C maximum
Nedvesített anyagok:	PEEK
Nyomástartomány:	Max. 18 bar
Súly:	0,700 kg
Tömítés:	2 " EPDM gasket

Szükséges tartozékok

- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 vezérlő, Claros-kompatibilis, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 vezérlő, Claros-kompatibilis, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, EU-csatlakozó (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5 db mA-kimenet, 1 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99A11501)
- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5 db mA-kimenet, 2 digitális érzékelő, 24 V DC, csatlakozó nélkül (Item LXV525.99Z11551)