



Polymetron 8398.5 Induktív vezetőképesség szenzor, 1" csavarmenettel

Termékszám: 08398=A=5000

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Bemerülő szonda vbezetőképesség mérésekhez, durva közegben is. Poliéteréterketon (PEEK) test, 5 m kábel, több fajta vezérlővel is működik. Beépített hőmérséklet érzékelő.

Magas vegyi és mechanikus ellenállás

Pontosság széles mérési tartomány

Néhány típushoz: hordozható kivitel, 2"/DN50 bemenet, 3A standard-eknek megfelelően.

Karbantartás mentes: nincs elektróda sérülés, nincs polarizációs hatás

Sokoldalú rögzítési mód: átfolyó adapterek és üregek, bemerülő szár

Műszaki adatok

Anyag:	EPDM
Cella állandó:	2.35
Ismételhetőség:	< ± 2 % vagy nagyobb
Kábel hossz:	5 m fix kábel
Mérési elv:	Induktív vezetőképesség mérés
Méréstartomány:	0,2 - 2000 mS/cm
Működési hőmérséklet tartomány:	140 °C maximum
Nedvesített anyagok:	PEEK
Nyomástartomány:	Max. 18 bar
Súly:	0,700 kg
Szenzor menet:	1 " külső egység bemerülő alkalmazásokhoz

Szükséges tartozékok

- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99A11551)
- SC4500 vezérlő, Claros-kompatibilis, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500 vezérlő, Claros-kompatibilis, 5x mA-es kimenet, 2 digitális érzékelő, 100-240 V AC, EU-csatlakozó (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5 db mA-kimenet, 1 digitális érzékelő, 100-240 V AC, tápvezeték nélkül (Item LXV525.99A11501)

- SC4500 vezérlő, Prognosys, 5 db mA-kimenet, 2 digitális érzékelő, 24 V DC, csatlakozó nélkül (Item LXV525.99Z11551)